



Код	Товар	Цена, евро с НДС с 27.01.2020	Примечания
Терморегуляторы Danfoss EStemp			
088L0030	Терморегулятор EStemp 130 с датчиком пола	68	накладной
088L0122	Терморегулятор EStemp Touch - Polar White с датчиком пола и воздуха	170	встроенный
088L1140	Терморегулятор EStemp Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, Polar White	195	
088L1141	Терморегулятор EStemp Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, Pure white	195	
088L1143	Терморегулятор EStemp Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, Black	195	
088L0445	Терморегулятор EStemp 330, +5°C-+45°C, с датчиком на проводе	169	на DIN рейку, 2 мод.
088L0444	Терморегулятор EStemp 330, -10°C-+10°C, с датчиком на проводе	169	на DIN рейку, 2 мод.
088L0443	Терморегулятор EStemp 316, -10°C-+50°C, с датчиком пола	182	на DIN рейку, 3 мод.
088L0448	Терморегулятор EStemp 610 с датчиком на проводе, IP44	82	
088L0449	Терморегулятор EStemp 850 с источником питания	638	на DIN рейку, 6 мод.
088L0458	Датчик грунта для EStemp 850 (темп.+ вл.) - 2 шт. в комплекте	726	на проводе 15 м
088L0459	Датчик кровли для EStemp 850 (темп.+ вл.) - 1 шт.	363	на проводе 15 м
Нагревательные маты Danfoss на самоклеящейся сетке			
	Danfoss EHeat	230 В	Размер S (укладки), м²
088L0550	EHeat 150S	75 Вт	0,45 x 1 м 0,5
088L0551	EHeat 150S	150 Вт	0,45 x 2 м 1
088L0552	EHeat 150S	225 Вт	0,45 x 3 м 1,5
088L0553	EHeat 150S	300 Вт	0,45 x 4 м 2
088L0554	EHeat 150S	375 Вт	0,45 x 5 м 2,5
088L0555	EHeat 150S	450 Вт	0,45 x 6 м 3
088L0556	EHeat 150S	525 Вт	0,45 x 7 м 3,5
088L0557	EHeat 150S	600 Вт	0,45 x 8 м 4
088L0558	EHeat 150S	750 Вт	0,45 x 10 м 5
088L0559	EHeat 150S	900 Вт	0,45 x 12 м 6
088L0560	EHeat 150S	1050 Вт	0,45 x 14 м 7
088L0561	EHeat 150S	1200 Вт	0,45 x 16 м 8
088L0562	EHeat 150S	1350 Вт	0,45 x 18 м 9
088L0563	EHeat 150S	1500 Вт	0,45 x 20 м 10
	Danfoss EMat	230 В	Размер S (укладки), м²
088L0200	EMat 150T	75 Вт	0,45 x 1 м 0,5
088L0201	EMat 150T	150 Вт	0,45 x 2 м 1
088L0202	EMat 150T	225 Вт	0,45 x 3 м 1,5
088L0203	EMat 150T	300 Вт	0,45 x 4 м 2
088L0204	EMat 150T	375 Вт	0,45 x 5 м 2,5
088L0205	EMat 150T	450 Вт	0,45 x 6 м 3
088L0206	EMat 150T	525 Вт	0,45 x 7 м 3,5
088L0207	EMat 150T	600 Вт	0,45 x 8 м 4
088L0208	EMat 150T	750 Вт	0,45 x 10 м 5
088L0209	EMat 150T	900 Вт	0,45 x 12 м 6
088L0210	EMat 150T	1050 Вт	0,45 x 14 м 7
088L0211	EMat 150T	1200 Вт	0,45 x 16 м 8
088L0212	EMat 150T	1350 Вт	0,45 x 18 м 9
088L0213	EMat 150T	1500 Вт	0,45 x 20 м 10
088L0214	EMat 150T	1800 Вт	0,45 x 24 м 12
Нагревательные кабели Danfoss (внутренние установки)			
	Danfoss ECflex 10T	230 В	Длина
088L6025	ECflex 10T	100 Вт	10 м
			Установка в стяжку
			(тип - двухжильный)



088L6026	ECflex 10T	205 Вт	20 м	123	(тип - двухжильный)
088L6027	ECflex 10T	290 Вт	30 м	153	(тип - двухжильный)
088L6028	ECflex 10T	390 Вт	40 м	182	(тип - двухжильный)
088L6029	ECflex 10T	505 Вт	50 м	215	(тип - двухжильный)
088L6030	ECflex 10T	600 Вт	60 м	250	(тип - двухжильный)
088L6031	ECflex 10T	695 Вт	70 м	288	(тип - двухжильный)
088L6032	ECflex 10T	790 Вт	80 м	328	(тип - двухжильный)
088L6073	ECflex 10T	920 Вт	90 м	367	(тип - двухжильный)
088L6034	ECflex 10T	990 Вт	100 м	407	(тип - двухжильный)
088L6035	ECflex 10T	1220 Вт	120 м	466	(тип - двухжильный)
088L6036	ECflex 10T	1410 Вт	140 м	538	(тип - двухжильный)
	Danfoss ECflex 18T	230 В	Длина		Установка в стяжку
088L6037	ECflex 18T	134 Вт	7,3 м	89	(тип - двухжильный)
088L6038	ECflex 18T	180 Вт	10 м	101	(тип - двухжильный)
088L6039	ECflex 18T	270 Вт	15 м	114	(тип - двухжильный)
088L6040	ECflex 18T	395 Вт	22 м	135	(тип - двухжильный)
088L6041	ECflex 18T	535 Вт	29 м	165	(тип - двухжильный)
088L6042	ECflex 18T	615 Вт	34 м	180	(тип - двухжильный)
088L6043	ECflex 18T	680 Вт	37 м	191	(тип - двухжильный)
088L6044	ECflex 18T	820 Вт	44 м	218	(тип - двухжильный)
088L6045	ECflex 18T	935 Вт	52 м	241	(тип - двухжильный)
088L6046	ECflex 18T	1075 Вт	59 м	271	(тип - двухжильный)
088L6047	ECflex 18T	1220 Вт	68 м	301	(тип - двухжильный)
088L6048	ECflex 18T	1340 Вт	74 м	326	(тип - двухжильный)
088L6049	ECflex 18T	1485 Вт	82 м	354	(тип - двухжильный)
088L6050	ECflex 18T	1625 Вт	90 м	383	(тип - двухжильный)
088L6051	ECflex 18T	1880 Вт	105 м	431	(тип - двухжильный)
088L6052	ECflex 18T	2135 Вт	118 м	481	(тип - двухжильный)
088L6053	ECflex 18T	2420 Вт	131 м	535	(тип - двухжильный)
088L6054	ECflex 18T	2775 Вт	155 м	605	(тип - двухжильный)
	Danfoss ECbasic 20S	230 В	Длина		Установка в стяжку
088L2130	ECbasic 20S	170 Вт	9 м	102	(тип - одножильный)
088L2131	ECbasic 20S	260 Вт	14 м	109	(тип - одножильный)
088L2132	ECbasic 20S	375 Вт	18 м	112	(тип - одножильный)
088L2133	ECbasic 20S	520 Вт	26 м	120	(тип - одножильный)
088L2134	ECbasic 20S	640 Вт	32 м	128	(тип - одножильный)
088L2135	ECbasic 20S	800 Вт	39 м	142	(тип - одножильный)
088L2136	ECbasic 20S	1070 Вт	53 м	169	(тип - одножильный)
088L2137	ECbasic 20S	1260 Вт	63 м	199	(тип - одножильный)
088L2138	ECbasic 20S	1465 Вт	74 м	235	(тип - одножильный)
088L2139	ECbasic 20S	1820 Вт	91 м	288	(тип - одножильный)
088L2140	ECbasic 20S	2025 Вт	110 м	350	(тип - одножильный)
088L2141	ECbasic 20S	2640 Вт	131 м	432	(тип - одножильный)
088L2142	ECbasic 20S	3170 Вт	159 м	523	(тип - одножильный)
088L2143	ECbasic 20S	3855 Вт	192 м	631	(тип - одножильный)
088L2144	ECbasic 20S	4565 Вт	228 м	751	(тип - одножильный)
	Нагревательные кабели Danfoss для внутренних и наружных установок, в т.ч. установки на кровле. УФ-защищенные.				
	Danfoss ECsafe 20T	230 В	Длина		Установка на кровлю и в стяжку
088L2170	ECsafe 20T	125 Вт	6 м	90	(тип - двухжильный)
088L2171	ECsafe 20T	250 Вт	12 м	118	(тип - двухжильный)
088L2172	ECsafe 20T	335 Вт	17 м	130	(тип - двухжильный)



088L2173	ECsafe 20T	505 Вт	25 м	167	(тип - двухжильный)
088L2174	ECsafe 20T	675 Вт	33 м	199	(тип - двухжильный)
088L2175	ECsafe 20T	830 Вт	42 м	232	(тип - двухжильный)
088L2176	ECsafe 20T	1000 Вт	50 м	267	(тип - двухжильный)
088L2177	ECsafe 20T	1200 Вт	60 м	312	(тип - двухжильный)
088L2178	ECsafe 20T	1370 Вт	68 м	347	(тип - двухжильный)
088L2179	ECsafe 20T	1700 Вт	85 м	417	(тип - двухжильный)
088L2180	ECsafe 20T	2040 Вт	101 м	485	(тип - двухжильный)
088L2181	ECsafe 20T	2360 Вт	118 м	550	(тип - двухжильный)
088L2182	ECsafe 20T	2685 Вт	135 м	618	(тип - двухжильный)
088L2183	ECsafe 20T	3025 Вт	152 м	691	(тип - двухжильный)
088L2184	ECsafe 20T	3385 Вт	170 м	768	(тип - двухжильный)
088L2185	ECsafe 20T	3895 Вт	194 м	873	(тип - двухжильный)
	Danfoss ECsnow 30T	230 В	Длина		Установка на кровлю и в стяжку
088L0230	ECsnow 30T	150 Вт	5 м	131	(тип - двухжильный)
088L0232	ECsnow 30T	300 Вт	10 м	140	(тип - двухжильный)
088L0233	ECsnow 30T	400 Вт	14 м	150	(тип - двухжильный)
088L0234	ECsnow 30T	630 Вт	20 м	171	(тип - двухжильный)
088L0235	ECsnow 30T	830 Вт	27 м	191	(тип - двухжильный)
088L0236	ECsnow 30T	1020 Вт	34 м	216	(тип - двухжильный)
088L0237	ECsnow 30T	1250 Вт	40 м	235	(тип - двухжильный)
088L0238	ECsnow 30T	1350 Вт	45 м	259	(тип - двухжильный)
088L0239	ECsnow 30T	1440 Вт	50 м	288	(тип - двухжильный)
088L0240	ECsnow 30T	1700 Вт	55 м	315	(тип - двухжильный)
088L0241	ECsnow 30T	1860 Вт	63 м	345	(тип - двухжильный)
088L0242	ECsnow 30T	2060 Вт	70 м	376	(тип - двухжильный)
088L0243	ECsnow 30T	2340 Вт	78 м	406	(тип - двухжильный)
088L0244	ECsnow 30T	2420 Вт	85 м	433	(тип - двухжильный)
088L0245	ECsnow 30T	2930 Вт	95 м	469	(тип - двухжильный)
088L0246	ECsnow 30T	3290 Вт	110 м	528	(тип - двухжильный)
088L0247	ECsnow 30T	3680 Вт	125 м	595	(тип - двухжильный)
088L0248	ECsnow 30T	4110 Вт	140 м	662	(тип - двухжильный)
	Danfoss ECsnow 30T	400 В	Длина		Установка на кровлю и в стяжку
088L0231	ECsnow 30T	267 Вт	8,5 м	149	(тип - двухжильный)
088L0130	ECsnow 30T	520 Вт	17,5 м	195	(тип - двухжильный)
088L0131	ECsnow 30T	1090 Вт	35 м	262	(тип - двухжильный)
088L0132	ECsnow 30T	2160 Вт	70 м	391	(тип - двухжильный)
088L0133	ECsnow 30T	3225 Вт	110 м	561	(тип - двухжильный)
088L0134	ECsnow 30T	4295 Вт	145 м	715	(тип - двухжильный)
088L0135	ECsnow 30T	4955 Вт	170 м	820	(тип - двухжильный)
088L0136	ECsnow 30T	5770 Вт	190 м	906	(тип - двухжильный)
088L0137	ECsnow 30T	6470 Вт	215 м	1010	(тип - двухжильный)
	Саморегулируемый кабель Danfoss ECpipeheat для защиты труб. Готовое изделие с электрической вилкой.				Установка на трубу или внутрь трубы
088L0989	ECpipeheat w/plug V2	2 м	20 Вт при +10°C	79	
088L0990	ECpipeheat w/plug V2	4 м	40 Вт при +10°C	103	
088L0991	ECpipeheat w/plug V2	6 м	60 Вт при +10°C	125	
088L0992	ECpipeheat w/plug V2	8 м	80 Вт при +10°C	144	
088L0993	ECpipeheat w/plug V2	10 м	100 Вт при +10°C	164	
088L0994	ECpipeheat w/plug V2	12 м	120 Вт при +10°C	186	
088L0995	ECpipeheat w/plug V2	14 м	140 Вт при +10°C	204	
088L0996	ECpipeheat w/plug V2	16 м	160 Вт при +10°C	226	

Прайс-лист DANFOSS 27.01.2020

ENGINEERING
TOMORROW



088L0997	ЕСpipeheat w/plug V2	19 м	190 Вт при +10°C	257	
088L0998	ЕСpipeheat w/plug V2	22 м	220 Вт при +10°C	286	
088L0999	ЕСpipeheat w/plug V2	25 м	250 Вт при +10°C	318	