

Produktübersicht

Hydraulische Fußbodenheizung

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Verdrahtete Raumthermostate

Funk-Raumthermostate

GARANTIE
5
JAHRE



	Danfoss Icon™ mit Drehregler 230V	Danfoss Icon™ mit Display 230V	Danfoss Icon™ Programmierbar 230V	Danfoss Icon™ mit Display 24V*	Danfoss Icon™ Funk mit Regler*	Danfoss Icon™ Funk mit Display*
Energie- einsparung						
Komfort	 Bodensensor nicht möglich	 Bodensensor nicht möglich	 Bodensensor möglich	 Bodensensor möglich	 Bodensensor nicht möglich	 IR-Bodensensor möglich
Erweiterte funktionen			 C° Heizpläne	 App Steuerung Autom. Abgleich C° Heizpläne	 App Steuerung Autom. Abgleich C° Heizpläne	 App Steuerung Autom. Abgleich C° Heizpläne
Kühloption						
Adaptives lernen						
Austauschbarer Rahmen	 für Unterputz Variante	 für Unterputz Variante	 für Unterputz Variante	 für Unterputz Variante		
Ausführung	 Aufputz Unterputz	 Aufputz Unterputz	 Aufputz Unterputz	 Aufputz Aufputz	 Aufputz	 Aufputz
Hauptregler	230V	230V	230V	24V	24V**	24V**

* Nur in Verbindung mit Icon 24V-Hauptregler

** Funkmodul erforderlich

Produktübersicht

Hydraulische Fußbodenheizung

ENGINEERING
TOMORROW



Vor- und Rücklauftemperaturregler Mechanische Systeme



FHM-C1
am Besten mit 230V

Produktmerkmale	Energieeinsparung	
	Vormontiert	 Inkl. Pumpe, Temperatursensor und Armaturen
	Plug and Play Installation	
	Regelung	Kontrolliert durch FTC-Tempertausensor

Kreisverteiler



SSM-F
(mit Durchflussanzeige)

Produktmerkmale	Komfort	
	Hydraulischer Abgleich	
	Voreinstellbar	++
	Mit Entlüftungs- und Spülventil	