

Patteritermostaattien pikavalintataulukko



Venttiilirungot		Termostaatit											
		Elektroniset		Omavoimaiset									
Rungot / valmistusvuosi	Venttiilinkaula	Danfoss Ally	Danfoss Eco	Danfoss RA2000									
RA-N 1984 -->		Klik - esisäätö	Tuote 014G2420*	Tuote 014G1001	<table border="0"> <tr> <td>Tuote</td> <td>Säätöalue</td> </tr> <tr> <td>013G2970</td> <td>5...21°C</td> </tr> <tr> <td>013G2977</td> <td>5...23°C</td> </tr> <tr> <td>013G2990</td> <td>5...26°C</td> </tr> </table>	Tuote	Säätöalue	013G2970	5...21°C	013G2977	5...23°C	013G2990	5...26°C
Tuote	Säätöalue												
013G2970	5...21°C												
013G2977	5...23°C												
013G2990	5...26°C												
RA-VL 1970 - 1984		Halkaisija Ø26mm	Tuote 014G2420* Adapteri 014G0250	Tuote 014G1001 Adapteri 014G0250	Tuote 013G2950 Säätöalue +5...26°C								
RA-V 1960 - 1970		Halkaisija Ø34mm	Tuote 014G2420* Adapteri 014G0250	Tuote 014G1001 Adapteri 014G0250	Tuote 013G2960 Säätöalue +5...26°C								
K (M30)		M30 kierre esim. TA	Tuote 014G2420*	Tuote 014G1001	Tuote 013G2770 Säätöalue +5...21°C								