



## DEVI<sup>™</sup> 150T

DEVI<sup>™</sup> er en selvklebende høykvalitets varmematte med FEP-isolerte ledere og rød PVDF ytterkappe (ikke UV-bestendig). Den runde profilen, lave byggehøyden på kun 3,5 mm og robuste konstruksjonen gir rask, enkel og sikker installasjon som er perfekt for renovering av eksisterende gulv.

Tilledningen er en installasjonskabel med robuste ledere som sikrer rask installasjon.

Alle varmekabler blir nøye undersøkt for å sikre lang levetid og høy kvalitet. Undersøkelsene omfatter testing av ohm-motstand, spenning og materialkvalitet. Derfor er vi stolte av å kunne tilby vår utvidede 20 års DEVIwarranty<sup>™</sup>.

20  
ÅRS  
GARANTI



Produkt



Installasjon



Gulv/overdekning

### Fordeler:

- Rask og enkel å installere
- Selvklebende nett
- Lav høyde - kun 3,5 mm
- Lang levetid
- Maksimal beskyttelse

### Standarder:

- IEC60335-2-96

### Godkjenninger:



| Type                         | Verdi                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Driftsspenning               | 230 V~                                                           |
| Konstruksjon                 | 2-leder varmekabel med skjerm og tilledning                      |
| Effekt                       | 150 W/m <sup>2</sup> @ 230 V~                                    |
| Maks. temperatur tilkoblet   | 115 °C                                                           |
| Maks. temperatur frakoblet   | 120 °C                                                           |
| Kabeltykkelse                | Ø 3,0 mm                                                         |
| Deformasjonsstyrke           | 600N                                                             |
| Strekkestyrke                | 120N                                                             |
| Lederisolasjon               | FEP                                                              |
| Ytterkappe                   | PVDF                                                             |
| Skjerm                       | 100% dekning; alu-folie; 0,5 mm <sup>2</sup> fortinnet jordleder |
| Kaldende                     | 4 m DTWB, 2 x 1 mm <sup>2</sup> med skjerm                       |
| Min. installasjonstemperatur | -5 °C                                                            |
| Min. bøyeradius              | Min. 50 mm (Ø)                                                   |
| IP klasse                    | IPX7                                                             |
| Følerrør                     | Innvendig Ø 6,7 mm - utvendig Ø 10 mm, 2,5 m, sort               |

### DEVI<sup>™</sup> 150T - leveres med følerrør

| Varenummer | Effekt @ 230V~ | Oppvarmet areal     | Motstand, ohm | Dimensjoner | GTIN-nummer   | Elnummer  |
|------------|----------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|
| 140F0444   | 75 W           | 0,5 m <sup>2</sup>  | 705           | 0,5 x 1 m   | 5703466203354 | 10 352 99 |
| 140F0445   | 150 W          | 1,0 m <sup>2</sup>  | 353           | 0,5 x 2 m   | 5703466203361 | 10 353 30 |
| 140F0446   | 225 W          | 1,5 m <sup>2</sup>  | 235           | 0,5 x 3 m   | 5703466203378 | 10 353 32 |
| 140F0447   | 300 W          | 2,0 m <sup>2</sup>  | 176           | 0,5 x 4 m   | 5703466203385 | 10 353 34 |
| 140F0448   | 375 W          | 2,5 m <sup>2</sup>  | 141           | 0,5 x 5 m   | 5703466203392 | 10 353 36 |
| 140F0449   | 450 W          | 3,0 m <sup>2</sup>  | 118           | 0,5 x 6 m   | 5703466203408 | 10 353 38 |
| 140F0450   | 525 W          | 3,5 m <sup>2</sup>  | 100           | 0,5 x 7 m   | 5703466203415 | 10 353 40 |
| 140F0451   | 600 W          | 4,0 m <sup>2</sup>  | 88            | 0,5 x 8 m   | 5703466203422 | 10 353 42 |
| 140F0452   | 750 W          | 5,0 m <sup>2</sup>  | 70            | 0,5 x 10 m  | 5703466203439 | 10 353 44 |
| 140F0453   | 900 W          | 6,0 m <sup>2</sup>  | 59            | 0,5 x 12 m  | 5703466203446 | 10 353 46 |
| 140F0454   | 1050 W         | 7,0 m <sup>2</sup>  | 50            | 0,5 x 14 m  | 5703466203453 | 10 353 47 |
| 140F0455   | 1200 W         | 8,0 m <sup>2</sup>  | 44            | 0,5 x 16 m  | 5703466203460 | 10 353 48 |
| 140F0456   | 1350 W         | 9,0 m <sup>2</sup>  | 40            | 0,5 x 18 m  | 5703466203477 | 10 353 31 |
| 140F0457   | 1500 W         | 10,0 m <sup>2</sup> | 35            | 0,5 x 20 m  | 5703466203484 | 10 353 33 |
| 140F0458   | 1800 W         | 12,0 m <sup>2</sup> | 30            | 0,5 x 24 m  | 5703466203491 | 10 353 35 |