



DEVIcomfort™ 150T

DEVIcomfort™ er en 2-leder varmekabel med skjerm og rød PVC ytterkappe (ikke UV-stabil). Den runde profilen, robuste konstruksjonen og lave høyden gir rask, enkel og sikker installasjon. Egner seg for renovering av eksisterende gulv.

Tilledningen er en installasjonskabel med robuste ledere som sikrer rask installasjon.

Alle varmekabler blir nøye undersøkt for å sikre lang levetid og høy kvalitet. Undersøkelsen omfatter testing av ohm-motstand, spenning og materialkvalitet. Derfor er vi stolte av å kunne tilby vår utvidede 20 års DEVIwarranty™.

20
ÅRS
GARANTI



Produkt



Installasjon



Gulv/overdekning

Fordeler:

- Rask og enkel installasjon
- Selvklebende netting
- Lavtbyggende
- Lang levetid
- Maks. beskyttelse

Standarder:

- IEC60335-2-96

Godkjenninger:



Type	Verdi
Driftsspenning	230 V~
Konstruksjon	Rund 2-leder varmekabel med skjerm, og kaldende
Effekt	150 W/m ² @ 230 V~
Maks. temperatur tilkoblet	85 °C
Maks. temperatur frakoblet	90 °C
Kabeldimensjon	4 mm
Deformasjonsstyrke	600 N
Strekkestyrke	120 N
Lederisolasjon	FEP
Ytterkappe	PVC
Skjerm	100 % dekning, aluminiumsfolie, 0,5 mm ² skjermledning i fortinnet kobber
Kaldende	2,3 m, DTWB,, 2 x 1,0 mm ² , jordet
Min. installasjonstemperatur	-5 °C
Bøyeradius, Ø, mm	6 x kabel diameter
IP Class	IPX7
Følerør	Følerør, innvendig ø6,7 mm, utvendig ø10 mm, 2,5 m, Sort

DEVIcomfort™ 150T med følerør

Varenummer	Effekt @ 230V~	Oppvarmet areal	Motstand, ohm	Dimensjoner	GTIN-nummer	Elnummer
83030562	150 W	1,0 m ²	352,7	0,5 x 2 m	5703466169339	10 007 21
140F1744	225 W	1,5 m ²	235,1	0,5 x 3 m	5703466247617	10 007 22
83030566	300 W	2,0 m ²	176,3	0,5 x 4 m	5703466169353	10 007 23
140F1745	375 W	2,5 m ²	141,1	0,5 x 5 m	5703466247624	10 007 24
83030570	450 W	3,0 m ²	117,6	0,5 x 6 m	5703466169377	10 007 25
83030572	525 W	3,5 m ²	100,8	0,5 x 7 m	5703466169384	10 007 26
83030574	600 W	4,0 m ²	88,2	0,5 x 8 m	5703466169391	10 007 27
83030576	750 W	5,0 m ²	70,5	0,5 x 10 m	5703466169407	10 007 28
83030578	900 W	6,0 m ²	58,8	0,5 x 12 m	5703466169414	10007 29
83030580	1050 W	7,0 m ²	50,4	0,5 x 14 m	5703466169421	10 007 30
83030582	1200 W	8,0 m ²	44,1	0,5 x 16 m	5703466169438	10 007 31
83030584	1350 W	9,0 m ²	39,2	0,5 x 18 m	5703466169445	10 007 32
83030586	1500 W	10,0 m ²	35,3	0,5 x 20 m	5703466169452	10 007 33
83030588	1800 W	12,0 m ²	29,4	0,5 x 24 m	5703466169469	10 007 34