



DEVIsnow™ 30T - 230V

DEVIsnow™ er en høykvalitets 2-leder varmekabel med svart ytterkappe av PVC (UV bestandig). Leveres med tilledning på 2,3 m og 30 m.

Den runde profilen og robuste konstruksjonen sikrer rask, enkel og sikker installasjon på tak, i takrenner, nedløpsrør og på bakkearealer.

Tilledningen har faste ledere og synlig tilkobling som sikrer rask installasjon.

Alle varmekabler blir nøye undersøkt for å sikre lang levetid og høy kvalitet. Undersøkelsene omfatter testing av ohm-motstand, spenning og materialkvalitet. Derfor er vi stolte av å kunne tilby vår utvidede 20 års DEVIwarranty™.

Fordeler:

- Rask og enkel installasjon
- Sikker og robust
- Lang levetid
- Maksimal beskyttelse
- UV-bestendig

Standarder:

- IEC60800:2009

Godkjenninger:



Type	Verdi
Driftsspenning	230 V~
Konstruksjon	2-leder varmekabel med skjerm og kaldende
Effekt	30 W/m
Maks. temperatur, tilkoblet	60 °C
Maks. temperatur, frakoblet	90 °C
Kabeldimensjon	7 mm
Deformasjonsstyrke	>1500N
Strekkestyrke	>300N
Lederisolasjon	FEP
Ytterkappe	UV bestandig PVC
Skjerm	0,5 mm ² Cu, 100% Alu-folie
Kaldende	2,3 m og 30 m, DTWC
Min. installasjonstemperatur	-5 °C
Bøyeradius	6 x kabeldiameter
IP klasse	IPX7

DEVIsnow™ 30T med 2,3 meter tilledning - 230V

Varenummer	Effekt @ 230V~	Kabellengde	Motstand, ohm	Kaldende	GTIN-nummer	Elnummer
89845995	150 W	5 m	352,7	2,3 m, 2x1,5 mm ²	5703466187128	10 067 69
89846000	300 W	10 m	176,3	2,3 m, 2x1,5 mm ²	5703466150115	10 067 70
89846002	400 W	14 m	132,3	2,3 m, 2x1,5 mm ²	5703466150122	10 067 71
89846004	630 W	20 m	84,0	2,3 m, 2x1,5 mm ²	5703466150139	10 067 72
89846006	830 W	27 m	63,7	2,3 m, 2x1,5 mm ²	5703466150146	10 067 73
89846008	1020 W	34 m	51,9	2,3 m, 2x1,5 mm ²	5703466150153	10 067 74
89846010	1250 W	40 m	42,3	2,3 m, 2x1,5 mm ²	5703466150160	10 067 75
89846012	1350 W	45 m	39,2	2,3 m, 2x1,5 mm ²	5703466150177	10 067 76
89846014	1440 W	50 m	36,7	2,3 m, 2x1,5 mm ²	5703466150184	10 067 77
89846016	1700 W	55 m	31,1	2,3 m, 2x1,5 mm ²	5703466150191	10 067 78
89846018	1860 W	63 m	28,4	2,3 m, 2x1,5 mm ²	5703466150207	10 067 79
89846020	2060 W	70 m	25,7	2,3 m, 2x1,5 mm ²	5703466150214	10 067 80
89846022	2340 W	78 m	22,3	2,3 m, 2x1,5 mm ²	5703466150221	10 067 81
89846024	2420 W	85 m	21,9	2,3 m, 2x1,5 mm ²	5703466150238	10 067 82
89846026	2930 W	95 m	18,1	2,3 m, 2x1,5 mm ²	5703466150245	10 067 83
89846028	3290 W	110 m	16,1	2,3 m, 2x2,5 mm ²	5703466150252	10 067 84
89846030	3680 W	125 m	14,4	2,3 m, 2x2,5 mm ²	5703466150269	10 067 85
89846032	4110 W	140 m	12,9	2,3 m, 2x2,5 mm ²	5703466150276	10 067 86

DEVIsnow™ 30T - 230V med tilledning 30 m

Varenummer	Effekt @ 230V~	Kabellængde	Motstand, ohm	Kaldende	GTIN-nummer	Elnummer
140F0635	300 W	10 m	176,3	30 m, 2x1,5 mm ²	5703466229392	
140F0636	400 W	14 m	132,3	30 m, 2x1,5 mm ²	5703466229408	
140F0637	630 W	20 m	84,0	30 m, 2x1,5 mm ²	5703466229415	
140F0638	830 W	27 m	63,7	30 m, 2x1,5 mm ²	5703466229422	
140F0639	1020 W	34 m	51,9	30 m, 2x1,5 mm ²	5703466229439	
140F0640	1250 W	40 m	42,3	30 m, 2x1,5 mm ²	5703466229446	
140F0641	1350 W	45 m	39,2	30 m, 2x1,5 mm ²	5703466229453	
140F0642	1440 W	50 m	36,7	30 m, 2x1,5 mm ²	5703466229460	
140F0643	1700 W	55 m	31,1	30 m, 2x1,5 mm ²	5703466229477	
140F0644	1860 W	63 m	28,4	30 m, 2x1,5 mm ²	5703466229484	
140F0645	2060 W	70 m	25,7	30 m, 2x1,5 mm ²	5703466229491	
140F0646	2340 W	78 m	22,3	30 m, 2x1,5 mm ²	5703466229507	
140F0647	2420 W	85 m	21,9	30 m, 2x1,5 mm ²	5703466229514	
140F0648	2930 W	95 m	18,1	30 m, 2x1,5 mm ²	5703466229521	
140F0649	3290 W	110 m	16,1	30 m, 2 x2,5 mm ²	5703466229538	
140F0650	3680 W	125 m	14,4	30 m, 2 x2,5 mm ²	5703466229545	
140F0651	4110 W	140 m	12,9	30 m, 2 x2,5 mm ²	5703466229552	