



## DEVI<sup>™</sup> 70T

DEVI<sup>™</sup> er en selvklebende høykvalitets varmematte med FEP-isolerte ledere og rød PVDF ytterkappe (ikke UV-beständig). Den runde profilen, lave byggehøyden på kun 3,5 mm og robuste konstruksjonen gir rask, enkel og sikker installasjon som er perfekt for renovering av eksisterende gulv.

Tilledningen er en installasjonskabel med robuste ledere som sikrer rask installasjon.

DEVI<sup>™</sup> 70T kan legges rett på brennbart underlag.

Alle varmekabler blir nøye undersøkt for å sikre lang levetid og høy kvalitet. Undersøkelsene omfatter testing av ohm-motstand, spenning og materialkvalitet. Derfor er vi stolte av å kunne tilby vår utvidede 20 års DEVIwarranty<sup>™</sup>.

### Fordeler:

- Rask og enkel å installere
- Selvklebende nett
- Lav høyde - kun 3,5 mm
- Lang levetid
- Maksimal beskyttelse

### Standarder:

- IEC60335-2-96

### Godkjenninger:



| Type                         | Verdi                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Driftsspenning               | 230 V~                                                           |
| Konstruksjon                 | 2-leder varmekabel med skjerm, og kaldende                       |
| Effekt                       | 70 W/m <sup>2</sup> @ 230 V~                                     |
| Maks. temperatur tilkoblet   | 115 °C                                                           |
| Maks. temperatur frakoblet   | 120 °C                                                           |
| Kabeldimensjon               | Ø 3,0 mm                                                         |
| Deformasjonsstyrke           | 600N                                                             |
| Strekkstyrke                 | 120N                                                             |
| Lederisolasjon               | FEP                                                              |
| Ytterkappe                   | PVDF                                                             |
| Skjerm                       | 100% dekning; alu-folie; 0,5 mm <sup>2</sup> fortinnet jordleder |
| Kaldende                     | 4 m DTWB, 2 x 1 mm <sup>2</sup> med skjerm                       |
| Min. installasjonstemperatur | -5 °C                                                            |
| Min. bøyeradius              | 6 x kabeldiameter Ø                                              |
| IP klasse                    | IPX7                                                             |

### DEVI<sup>™</sup> 70T

| Varenummer | Effekt @ 230V~ | Oppvarmet areal      | Motstand, ohm | Dimensjoner  | GTIN-nummer   | Elnummer  |
|------------|----------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| 140F1730   | 210 W          | 3,0 m <sup>2</sup>   | 252           | 0,5 x 6,0 m  | 5703466106457 | 10 353 50 |
| 140F1731   | 350 W          | 5,0 m <sup>2</sup>   | 151           | 0,5 x 10,0 m | 5703466106464 | 10 353 52 |
| 140F1732   | 490 W          | 7,0 m <sup>2</sup>   | 108           | 0,5 x 14,0 m | 5703466106471 | 10 353 54 |
| 140F1733   | 615 W          | 8,75 m <sup>2</sup>  | 86            | 0,5 x 17,5 m | 5703466106488 | 10 353 56 |
| 140F1734   | 825 W          | 11,75 m <sup>2</sup> | 64            | 0,5 x 23,5 m | 5703466106495 | 10 353 58 |