



DEVI Mat DTCE 100T/150T/175T

Heizmatte

DEVI Mat DTCE ist eine extrem hochqualitative Heizmatte. Die Zweileiterheizleitung verfügt über eine 360°-Abschirmung. Der runde Heizleiter und die robuste Konstruktionsweise ermöglichen eine schnelle, unkomplizierte und sichere Installation. Die Heizmatte kann direkt auf der Wärmedämmung verlegt werden. Das Trägernetz verhindert, dass das Heizkabel in die Dämmung gedrückt wird. Es ist nicht erforderlich Hand in Hand mit dem Estrichleger zu arbeiten. Der Kaltleiter verfügt über massive Leiter, die eine schnelle Installation mit einem deutlich erkennbaren Anschluß ermöglichen.

20
JAHRE
GARANTIE


Produkt



Installation



Boden/Oberfläche

Vorteile:

- Schnelle und einfache Installation
- Sicher und robust
- Lange Lebensdauer
- UV-beständig

Normenkonformität:

- IEC60800:2009

Zulassungen:



Typ	Wert
Betriebsspannung	220 V – 240 V
Heizleiteraufbau	Runde Zweileiterheizleitung mit 360°-Abschirmung, ein Kaltleiter
Spez. Heizleistung	100 / 150 / 175 W/m ² bei 230 V
Heizkabeldurchmesser	7 mm
Deformationsfestigkeit	> 1500 N
Zugfestigkeit	> 300 N
Heizleiterisolierung	FEP
Außenmantel	UV-geschützter PVC
Abschirmung	0,5 mm ² verzinnter Kupferdraht & 100 % Aluminiumfolie
Kaltleiter	6 m, 3 x 1,5 mm ²
Min. Verlegetemperatur	-5 °C
Kleinster Biegeradius	50 mm
Schutzart	IP X7

DEVI Mat DTCE 100T

Artikel-Nr.	Leistung bei 230 V [W]	Beheizte Fläche [m ²]	Widerstand [Ω]	Abmessungen [B x L m]	EAN-Nr.
83901900	235	2,25	225,1	0,75 x 3,0	5703466158210
83901903	350	3,60	151,1	0,75 x 4,8	5703466158227
83901906	465	4,80	113,8	0,75 x 6,4	5703466158234
83901909	580	6,00	91,2	0,75 x 8,0	5703466158241
83901912	840	8,60	63,0	0,75 x 11,4	5703466158258
83901915	1115	10,50	47,4	0,75 x 14,0	5703466158265
83901918	1200	12,00	44,1	0,75 x 16,0	5703466158272

DEVI Mat DTCE 150T

Artikel-Nr.	Leistung bei 230 V [W]	Beheizte Fläche [m ²]	Widerstand [Ω]	Abmessungen [B x L m]	EAN-Nr.
83901921	290	2,0	182,4	0,75 x 2,6	5703466158289
83901924	440	2,9	120,2	0,75 x 3,8	5703466158296
83901927	570	3,9	92,8	0,75 x 5,2	5703466158302
83901930	720	4,8	73,5	0,75 x 6,4	5703466158319
83901933	1040	6,9	50,9	0,75 x 9,2	5703466158326
83901936	1450	9,9	36,5	0,75 x 13,2	5703466158333
83901939	1730	11,9	30,6	0,75 x 15,8	5703466158340

DEVImat DTCE 175T

Artikel-Nr.	Leistung bei 230 V [W]	Beheizte Fläche [m ²]	Widerstand [Ω]	Abmessungen [B x L m]	EAN-Nr.
83901942	195	1,1	271	0,75 x 1,5	5703466158432
83901945	265	1,6	200	0,75 x 2,1	5703466158449
83901948	540	3,0	98	0,75 x 4,0	5703466158456
83901949	680	3,8	78	0,75 x 5,1	5703466169995
83901951	890	5,1	59	0,75 x 6,8	5703466158463
83901954	1230	7,1	43	0,75 x 9,5	5703466158470
83901957	1550	8,8	34	0,75 x 11,7	5703466158487
83901960	2165	12,5	24	0,75 x 16,6	5703466158494
83901963	2750	15,6	19	0,75 x 20,8	5703466158500

Zubehör für DEVImat Typ DTCE

Artikel-Nr.	Beschreibung	EAN-Nr.
140F0907	Kaltleiter mit Abschirmung, 3 x 1,5 mm ² , per Meter	5703466233399
140F0908	Kaltleiter mit Abschirmung 3 x 2,5 mm ² , per Meter	5703466233405
18055249	Schrumpfmuffe für DTCE Heizmatten	5703466199251
19805907	Kunststoffnägel zur Befestigung der Heizmatten, 40 Stück	5703466249536
19805220	DEVIClip C-C Montagesteg, 1 m lang, Rasterabstand 10 mm, Verpackungsinhalt 10 x 1 m	5703466173213