



DEVItemp Industrieheizlüfter

DEVItemp Heizlüfter sind für den stationären und ortsveränderlichen Betrieb geeignet. Die Geräte entsprechen der Schutzart IP X4 und können in trockenen und feuchten Räumen eingesetzt werden.

Das standardmäßig integrierte Thermostat stellt die erforderlichen Temperaturen sicher und hält gleichzeitig die Betriebskosten niedrig.

Vorteile:

- Robuste Konstruktion
- Korrosionsbeständig
- Mobile Verwendung oder feste Installation
- Einfache Regelung, fünfstufige Schaltung des Lüfters
- Thermostat zur Einstellung der erforderlichen Temperatur

Zulassung:

- IEC60335-2-96

Typ	Wert
Zeitvorwahl	bis zu 24 Stunden Zeitvorwahl möglich
Einstellbarer Thermostat	3 bis 6 kW 0 °C bis 40 °C 9 bis 21 kW 0 °C bis 40 °C
Sicherheitsthermostat	3 bis 6 kW = 110 °C 9 bis 21 kW = 160 °C 3 bis 21 kW = 125 °C
Schutzart	IP X4
Farbe	RAL 7004

Artikel-Nr.	Typ	H x B x T [mm]	Spannung	K/W	m ³ /h	Temperatur [°C]	Gewicht [kg]	dB	EAN-Nr.
69810554	103T	410 x 435 x 420	3 x 400	3	400 / 650	14 / 19	13,9	32 - 35	5703464010619
69810562	303T	410 x 435 x 420	230	3	400 / 650	14 / 19	12,0	32 - 35	5703464010633
69811537	106T	410 x 435 x 420	3 x 400	6	400 / 650	21 / 28	14,2	33 - 42	5703464010626
69812543	109T	410 x 435 x 420	3 x 400	9	400 / 650	36 / 45	14,9	33 - 42	5703464010039
69813509	115T	505 x 540 x 510	3 x 400	15	800 / 1400	26 / 30	23,6	42 - 52	5703464003437
69814515	121T	505 x 540 x 510	3 x 400	21	800 / 1400	36,5 / 42	25,7	42 - 52	5703464008432

Zubehör

Artikel-Nr.	Typ	Technische Daten	EAN-Nr.
19400514	Wandhalterung A	für DEVItemp 303T, 103T, 106T, 109T	5703435010464
19400522	Wandhalterung B	für DEVItemp 115S, 115T, 121T	5703435010471