



## DEVIwet Dial

Raumthermostat für Warmwasser-Fußbodenheizungen und andere Anwendungen mit Stellantrieb.

Hinweis: Nicht für elektrische Fußbodenheizung geeignet.



### Vorteile:

- EIN/AUS-Regelung
- Unterputzversion mit Rahmenprogrammen vieler Hersteller kompatibel
- Mechanische Begrenzung der Mindest- und Maximaltemperatur
- Modernes Design und einfache Bedienoberfläche
- Frostschutzfunktion
- Verwendbar mit NC- oder NO-Stellantrieben (230 V)
- Mit thermischer Rückführung
- Sehr hohe UV-Beständigkeit

Typ	Wert
Temperaturbereich	5 bis 35 °C (Frostschutzeinstellung = 5 °C)
Umgebungstemperatur, Lagerung	-20 bis +60 °C
Umgebungstemperatur in Betrieb	0 bis +40 °C
Regler, Typ	Ein/Aus mit thermischem Beschleuniger
Max. Dauerlast (Ausgang)	<50 mA/10W (= 5 Danfoss TWA-Stellantriebe)
Max. Einschaltstrom (Stellantrieb)	3 A ≤ 100 ms
Leistungsaufnahme	0,4 W
Spannungsversorgung (ohne Stellantriebe)	220 bis 240 V, 50/60 Hz
Raumfühler	NTC 47 kOhm
Schutzklasse	Klasse II – <input type="checkbox"/>
Schutzart	IP 21
ErP-Klasse	ErP Product Class 1 (1%)
Zulassung	CE, RohS, WEEE
Farbe	reinweiß RAL 9010
Maße, Unterputzversion	80 x 80 x 11 mm

Artikel-Nr.	Typ	Fühler	EAN-Nr.
088U2000	DEVIwet Dial (mit Einstellrad)	Raumfühler	5702425143410