



DEVIwet Display

Raumthermostat für Warmwasser-Fußbodenheizungen und andere Anwendungen mit Stellantrieb.

Hinweis: Nicht für elektrische Fußbodenheizung geeignet.

DEVIwet Display ist eine 230-V-Ausführung und lässt sich als Stand-alone-Regler oder zusammen mit dem Hauptregler 088H0016 einsetzen.

Vorteile:

- Per Triac-Ausgang kann der Thermostat bis zu fünf thermische Stellantriebe ansteuern. Über einen Touchscreen kann der Anwender die gewünschte Raumtemperatur einstellen und die gemessene Raumtemperatur ablesen.
- Der Thermostat verfügt über ein Bedienfeld aus einem glasähnlichen Material mit hintergrund-beleuchtetem LED-Display

Typ	Wert
Bedienoberfläche	Kapazitiver Touchscreen mit hintergrundbeleuchteter Anzeige
Funktionen der Bedienoberfläche	Heizungssymbol, Pfeile nach oben/nach unten, Bestätigungstaste, Zurücktaste
Anzeigetyp	Hybrid: rote Einzel-LED und benutzerdefinierter Bereich
Anzeigemerkmale	Schaltet die Anzeige nach 10 Sek. ohne Bedienung AUS
Temperaturbereich	5 bis 35 °C (Frostschutzeinstellung = 5 °C)
Umgebungstemperatur, Lagerung	-20 bis +60 °C
Umgebungstemperatur in Betrieb	0 bis +40 °C
Regler, Typ	Anpassbare Pulsweitenmodulation
Max. Dauerlast (Ausgang)	<50 mA/10W (= 5 Danfoss TWA-Stellantriebe)
Max. Einschaltstrom (Stellantrieb)	3 A ≤ 100 ms
Leistungsaufnahme	0,2 W
Spannungsversorgung (ohne Stellantriebe)	220 bis 240 V, 50/60 Hz
Raumfühler	NTC 47 kOhm
Schutzklasse	Klasse II –
Schutzart	IP 21
ErP-Klasse	ErP Product Class 4 (2%)
Zulassung	CE, RohS, WEEE
Farbe	reinweiß RAL 9010
Maße, Unterputzversion	80 x 80 x 11 mm

Artikel-Nr.	Typ	Fühler	EAN-Nr.
088U2001	DEVIwet Display	Raumfühler	5702425143397