

## DEVIpipelineheat 10

### Heizband



DEVIpipelineheat ist ein selbstlimitierendes Heizband und wird zum Frostschutz von Rohren eingesetzt.

Durch die Selbstlimitierung des Heizbands variiert die Leistung je nach Umgebungstemperatur.

**Hinweis: Nicht für die Verlegung in Trinkwasserleitungen zugelassen!**

Vorteile:	Typ	Wert
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meterware vor Ort ablängbar</li> <li>Vorkonfektionierte Längen verfügbar</li> <li>Kann im Inneren von Rohrleitungen verlegt werden (nicht in Trinkwasserleitungen)</li> </ul>	Betriebsspannung	230 V
<b>Normenkonformität:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>IEC 60335-1:2012</li> <li>IEC 62233:2008</li> </ul>	Spez. Heizleistung	10 W/m bei 10 °C
	Max. zulässige Umgebungstemperatur	65 °C, unter Spannung 85 °C, Spannungsfrei
<b>Zulassungen:</b> 	Min. Verlegetemperatur	- 30 °C
	Heizbandabmessungen	7,7 mm x 5,3 mm
	Außenmantel	Blau TPE
	Schutzgeflechtdeckung	100 % Alufolie
	Max. Schutzgeflechtwiderstand	18,2 Ω/Km
	Kleinster Biegeradius	50 mm Innenseite
	Maximal Heizkreislänge bei 10 A Absicherung	10 °C: 100 m (60 m wenn im Rohr verlegt) 0 °C: 95 m -20 °C: 77 m
	Anschlussleitung	1,5 m 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> mit Schuko-stecker

Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung	EAN-Nr.
98300019	DEVIpipelineheat 10	Meterware, abgelängt auf Wunschmaß	5703466217801
98300071	DEVIpipelineheat 10 mit Stecker	Länge 2 m, 20 W bei 10 °C	5703466217924
98300072	DEVIpipelineheat 10 mit Stecker	Länge 4 m, 40 W bei 10 °C	5703466217931
98300073	DEVIpipelineheat 10 mit Stecker	Länge 6 m, 60 W bei 10 °C	5703466217948
98300074	DEVIpipelineheat 10 mit Stecker	Länge 8 m, 80 W bei 10 °C	5703466217955
98300075	DEVIpipelineheat 10 mit Stecker	Länge 10 m, 100 W bei 10 °C	5703466217962
98300076	DEVIpipelineheat 10 mit Stecker	Länge 12 m, 120 W bei 10 °C	5703466217979
98300077	DEVIpipelineheat 10 mit Stecker	Länge 14 m, 140 W bei 10 °C	5703466217986
98300078	DEVIpipelineheat 10 mit Stecker	Länge 16 m, 160 W bei 10 °C	5703466217993
98300079	DEVIpipelineheat 10 mit Stecker	Länge 19 m, 190 W bei 10 °C	5703466218006
98300080	DEVIpipelineheat 10 mit Stecker	Länge 22 m, 220 W bei 10 °C	5703466218013
98300081	DEVIpipelineheat 10 mit Stecker	Länge 25 m, 250 W bei 10 °C	5703466218020