

Плівковий нагрівальний мат для дзеркал

Плівковий нагрівальний мат призначений для підігріву дзеркал у ванних кімнатах з метою запобігання їх запотіванню. Призначений для встановлення всередині приміщень на тильну сторону дзеркал.

Нагрівальний мат **DEVIfoil™ Mirror** на одній поверхні має клейкий шар із захисною плівкою, який дозволяє легко і швидко встановлювати його на тильну сторону дзеркала.

Нагрівальний мат, як правило, підключається паралельно до освітлення дзеркал або ванної кімнати. Також можливе підключення через окремий вимикач.

Не вмуровувати в стіни! Для дзеркал, вмурованих/вклеєних у стіни, слід використовувати мат **DEVIheat™ 150S**.

Технічні характеристики

- тип мату: плівковий нагрівач
- нагрівальний елемент: вуглецеве наплення
- матеріал плівки: поліестер + поліетилен
- питома потужність: 200 Вт/м² (230 В)
- номінальна напруга: 230 В~
- товщина мату: 0,8 мм
- товщина муфти: 7 мм
- шнур живлення: 0,95 м, 2 x 0,5 мм²
- клас захисту: IP 44
- клас безпеки: II □ (подвійна ізоляція)
- макс. робоча температура увімк.: 80 °C
- сертифікація: SGS
- гарантія: 2 роки



Кабелі нагрівальні

Асортимент DEVIfoil™ Mirror

Код товару	Опис товару	Площа, м²	Розміри, мм	Потужність при 230 В, Вт
62 000 000	DEVIfoil™ Mirror 17,5	0,10	274 x 358	17,5
62 000 001	DEVIfoil™ Mirror 40	0,21	410 x 524	40
62 000 002	DEVIfoil™ Mirror 70	0,37	708 x 524	70