

Hydraulischer Abgleich

# Statisch, dynamisch oder automatisch

## Genial! Automatischer hydraulischer Abgleich

- Ohne Voreinstellung
- Ohne Berechnung
- Alle Ventiltypen
- Bis 20 Heizkörper oder Heizkreise



Automatischer hydraulischer Abgleich

www.tuv.com  
ID 0000067657

	Statischer Hydraulischer Abgleich Druckabhängig	Dynamischer Hydraulischer Abgleich Druckunabhängig	Automatischer Hydraulischer Abgleich Druckabhängig + Druckunabhängig
Heizfläche			
Gebäude			max. 20 Heizkörper max. 20 Heizkreise
Lastfall	max. 10 Tage im Jahr	gesamte Heizperiode	gesamte Heizperiode
Installation im Strang	RA-N  RLV-KS + Einbauventil  VHS-UN 	RA-DV  RLV-KDV + Einbauventil  VHS-DV 	Danfoss Eco™ Stand-alone-Lösung für freistehende Heizkörper 
Installation im Strang	MSV-BD 	ASV-PV  AB-PM 	Danfoss Ally™ Cloud-basierte Systemlösung 
Thermostatfühler	RAS-DK RAX RAW RA 2000 	RAS-DK RAX RAW RA 2000 	Danfoss Icon™ 24V Systemlösung für Warmwasserflächenheizungen 
Regelung der Fußbodenheizung	UnoFloor Basic 230 V Danfoss Icon™ • Drehregler • Display • Programmierbar 	UnoFloor Basic 230 V Danfoss Icon™ • Drehregler • Display • Programmierbar 	UnoFloor Control 24 V Danfoss Icon™ OTA Display, auch in Funk-Version; App-, Funk-Modul 
Berechnung			<b>Berechnung nicht notwendig</b>
Förderung			