

DEVIsnow™ 300 (DTCE) Heizmatten für Freiflächen, mit einem Kaltleiter



mit 10 m Kaltleiter

DEVIsnow™ ist eine extrem hochqualitative Zweileiterheizmatte. Das Zweileiterheizkabel verfügt über eine 360°-Abschirmung. Die besonders robuste Außenisolierung ist UV-beständig. Ihr Rundprofil und die robuste Konstruktionsweise ermöglichen eine schnelle, unkomplizierte und sichere Installation. Typische Anwendungen sind Freiflächenheizungen in Beton oder Mörtelbett sowie in Sand unter Pflastersteinen verlegt.

Der Kaltleiter verfügt über massive Leiter, was die Klemmarbeit erleichtert.

Um eine lange Lebensdauer sicherzustellen, wird bereits im Produktionsprozess der Heizkabel eine umfassende Qualitätsprüfung vorgenommen. Es wird der ohmsche Widerstand gemessen und der Isolationswiderstand mittels Hochspannungsprüfung überwacht. Daher können wir Ihnen unsere umfangreiche DEVI-Garantie anbieten.

20
JAHRE
GARANTIE

Produkt

Installation

Boden/Oberfläche

	Typ	Wert	
Vorteile: <ul style="list-style-type: none"> Schnelle und einfache Installation Verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten Sicher und robust Lange Lebensdauer Maximale Sicherheit UV-beständig Normenkonformität: <ul style="list-style-type: none"> IEC60800:2009 Zulassungen: <div style="display: flex; gap: 10px; margin-top: 5px;"> </div>	Betriebsspannung	400 V	
	Heizleiteraufbau	Zweileiterheizmatte mit 360° Abschirmung	
	Spez. Heizleistung	300 W/m ² bei 400 V	
	Max. zulässige Temperaturbeständigkeit, eingeschaltet	60 °C	
	Max. zulässige Temperaturbeständigkeit, ausgeschaltet	90 °C	
	Berechnungsbreite	ca. 50 / 75 / 100 cm	
	Lieferbreite	ca. 43 / 68 / 93 cm	
	Kabeldurchmesser	7 mm	
	Deformationsfestigkeit	> 1500 N	
	Zugfestigkeit	> 300 N	
	Heizleiterisolierung	FEP	
Außenmantel	UV-beständiges PVC		
Kaltleiter	10 m DTCL, 3 x 1,5 mm ² bzw. 2,5 mm ² , Schutzleiter		
Längenbelastung	bis max. 30 W/m		
Abschirmung	0,5 mm ² verzinnter Kupferdraht & 100 % Aluminiumfolie		
Min. Verlegetemperatur	-5 °C		
Biege-Ø min.	6 x Kabeldurchmesser		
Schutzart	IP X7		

DEVIsnow™ 300 (DTCE) Heizmatten mit 10 m Kaltleiter • Leistung 300 W/m² bei 400 V

Artikel-Nr.	Leistung bei 400 V [W]	Abmessungen (B x L) [m]	Beheizte Fläche [m ²]	Widerstand [Ω]	Kaltleiter [mm ²]	EAN-Nr.
83902020	520	0,5 x 3,4	1,70	308,0	3 x 1,5	5703466157657
83902023	1050	0,5 x 7,0	3,50	152,0	3 x 1,5	5703466157664
83902026	1760	0,5 x 11,8	5,90	91,0	3 x 1,5	5703466157671
83902029	2285	0,5 x 15,8	7,90	70,0	3 x 1,5	5703466157688
83902050	700	0,75 x 3,2	2,40	229,0	3 x 1,5	5703466157695
83902053	1050	0,75 x 4,8	3,60	152,0	3 x 1,5	5703466157701
83902056	1750	0,75 x 8,0	6,00	91,0	3 x 1,5	5703466157718
83902059	2630	0,75 x 11,0	8,25	61,0	3 x 1,5	5703466157725
83902062	2890	0,75 x 13,0	9,75	55,0	3 x 1,5	5703466157732
83902065	3625	0,75 x 16,0	12,00	44,0	3 x 1,5	5703466157749
83902068	4270	0,75 x 19,4	14,55	37,0	3 x 1,5	5703466157756
83902071	5750	0,75 x 25,4	19,05	28,0	3 x 2,5	5703466157763
83902080	1750	1,00 x 6,0	6,00	90,0	3 x 1,5	5703466157770
83902083	3675	1,00 x 12,0	12,00	44,0	3 x 1,5	5703466157787
83902086	4250	1,00 x 14,8	14,80	38,0	3 x 1,5	5703466157794
83902089	5840	1,00 x 19,0	19,00	27,0	3 x 2,5	5703466157800

Zubehör für Heizmatten und Heizleitungen

DEVIsnow™ 20/30/300 (DTCE)

Artikel-Nr.	Beschreibung	EAN-Nr.	
140F0907	DTCL Kaltleiter für DEVIsnow™, 3 x 1,5 mm ² , Ø: 9,1 mm	5703466233399	
140F0908	DTCL Kaltleiter für DEVIsnow™, 3 x 2,5 mm ² , Ø: 9,9 mm	5703466233405	
18055249	Schrumpfmuffe für DEVIsnow™ Heizmatten / Heizleitung	5703466199251	
19808234	DEVIfast™ Montageband, verzinkt, 5 m, Rasterabstand 25 mm	5703466214671	
19808236	DEVIfast™ Montageband, verzinkt, 25 m, Rasterabstand 25 mm	5703466214688	
19805220	Montagestege DEVIclip C-C, 1m lang, Rasterabstand 10 mm, Verpackungsinhalt 10 x 1m	5703466173213	
00109004	Kabelbinder, 100 Stück	5703466090282	

Nutzen Sie die Vorteile der DEVI Montagestege:

Der DEVIclip C-C Montagestege vereinfacht die Verlegung der Heizkabel. Beliebig viele Stege können aneinander gereiht werden.



Anwendungsbeispiele:

Garagenzufahrt - Schneefreihaltung



Zubehör für Heizleitungen DEVIsnow™ 20 und 30

Artikel-Nr.	Beschreibung	EAN-Nr.	
19805192	DEVIclip™ Dachhaken Befestigung für Metaldächer, VPE 25 Stück	5703466134757	
19805193	DEVIclip™ Schutzgitterhaken - flexibles Befestigungsmaterial für diverse Dachtypen, bestehend aus 20 Grundelementen, 10 Winkeln und 30 Kabelbinder (5 Stck./m)	5703466145470	
19805449	Traverse V2A für Fallrohr	5703435003077	
19406007	V2A-Entlastungsschelle für DEVIsnow™ 30T (3 Stück/m) zur einfachen Verlegung, 10 Stück / Packung	5703466154229	
19406008	V2A-Entlastungsschelle für DEVIsnow™ 20T (3 Stück/m) zur doppelten Verlegung, 10 Stück / Packung	5703435003015	
19406016	Entlastungsseil, Nylon Ø 4 mm (Preis pro m)	5703435003022	
19805746	Kantenschutz mit 2 Kabelbindern (300 x 25 x 1,5 mm), gleichzeitig als Abstandshalter zu verwenden	5703435010501	
140F1511	Dachrinnenhalter mit Gelenk, VPE 25 Stück, 2,5 / m	5703466229897	
19805220	Montagesteg DEVIclip™ C-C, 1 m lang, Rasterabstand 10 mm, VPE 10x1 m	5703466173213	
140F0907	DTCL Kaltleiter für DEVIsnow™, 3 x 1,5 mm ² , Ø: 9,1 mm	5703466233399	
140F0908	DTCL Kaltleiter für DEVIsnow™, 3 x 2,5 mm ² , Ø: 9,9 mm	5703466233405	
18055249	Schrumpfmuffe für DEVIsnow™	5703466199251	
19805845	Kennzeichnungsaufkleber "Elektrisch beheizt"	5703435003275	
19808234	DEVIfast™ Montageband, verzinkt, 5 m, Rasterabstand 25 mm	5703466214671	
19808236	DEVIfast™ Montageband, verzinkt, 25 m, Rasterabstand 25 mm	5703466214688	
19805300	Abstandhalter V2A (1000 x 25 x 1,5 mm), Lochabstand 10 cm (ohne Kabelbinder)	5703466075104	
19805301	Abstandhalter V2A (1000 x 25 x 1,5 mm), Lochabstand 15 cm (ohne Kabelbinder)	5703466195789	