


DEVipeheat™ 10 (DPH) für Rohrbegleitheizung



DEVipeheat™ 10 (DPH) ist ein steckfertig konfektioniertes, selbstlimitierendes Parallelheizband, dessen temperaturabhängiges Widerstandselement die Heizleistung reguliert und begrenzt. Dieser Prozess vollzieht sich – abhängig von der Umgebungstemperatur – an jeder Stelle des Heizbandes. Die Verlegung erfolgt auf der Oberfläche des zu schützenden Rohres.

Ein Thermostat ist erforderlich nach DIN EN 62395-2 von 2014.

Vorteile: <ul style="list-style-type: none"> • Meterware vor Ort ablängbar • Vorkonfektionierte Längen verfügbar Normenkonformität: <ul style="list-style-type: none"> • IEC 60335-1:2012 • IEC 62233:2008 Zulassungen: 	Typ	Wert
	Betriebsspannung	230 V
	Spez. Heizleistung	10 W/m bei 10 °C
	Max. zulässige Temperaturbeständigkeit, eingeschaltet	65 °C
	Max. zulässige Temperaturbeständigkeit, ausgeschaltet	65 °C
	Min. Verlegetemperatur	- 5 °C
	Heizbandabmessungen	7,8 mm × 5,3 mm
	Außenmantel	Blau TPE
	Schutzgeflechtdeckung	100 % Alufolie
	Max. Schutzgeflechtwiderstand	18,2 Ω/Km
	Biegeradius, min.	25mm (Innenseite Kabel)
	Maximal Heizkreislänge bei 10 A Absicherung	90 m
	Kaltleiter	2,0 m, H05RN-F 3G 0,75mm ²

Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung	EAN-Nr.
98300071	DEVipeheat™ mit Stecker	Länge 2 m, 20 W bei 10 °C	5703466217924
98300072	DEVipeheat™ mit Stecker	Länge 4 m, 40 W bei 10 °C	5703466217931
98300073	DEVipeheat™ mit Stecker	Länge 6 m, 60 W bei 10 °C	5703466217948
98300074	DEVipeheat™ mit Stecker	Länge 8 m, 80 W bei 10 °C	5703466217955
98300075	DEVipeheat™ mit Stecker	Länge 10 m, 100 W bei 10 °C	5703466217962
98300076	DEVipeheat™ mit Stecker	Länge 12 m, 120 W bei 10 °C	5703466217979
98300077	DEVipeheat™ mit Stecker	Länge 14 m, 140 W bei 10 °C	5703466217986
98300078	DEVipeheat™ mit Stecker	Länge 16 m, 160 W bei 10 °C	5703466217993
98300079	DEVipeheat™ mit Stecker	Länge 19 m, 190 W bei 10 °C	5703466218006
98300080	DEVipeheat™ mit Stecker	Länge 22 m, 220 W bei 10 °C	5703466218013
98300081	DEVipeheat™ mit Stecker	Länge 25 m, 250 W bei 10 °C	5703466218020

Zubehör

Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung	EAN-Nr.
98300019	DEVipeheat™	Meterware, abgelängt auf Wunschmaß	5703466217801
19806415	Muffenset	Für Anschluss an einen Kaltleiter	5703466074985

Der DEVipeheat™ mit Stecker wird mit einem EU-Schuko-Netzstecker geliefert (2 m Anschlusskabel)

Zubehör für Rohrbegleitheizungen

* ausgenommen DEVlindustrie

Artikel-Nr.	Beschreibung	EAN-Nr.	
19400100	Anschlussgarnitur für Montage an Anschlussgehäuse, Verschraubung DN 20 mit Gegenmutter, Endabschluss	5703435002797	
19400126	Anschlussgarnitur, mit Klemmstein zur Verbindung von flexibler Kaltleitung und Heizband, Endabschluss	5703435002810	
19805761	Anschlussgarnitur zur Verbindung von flexibler Kaltleitung und Heizband, Endabschluss	5703466003886	
19400142	Endabschluss	5703435002834	
19400167	Anschlussdose für DEVliceguard™, -pipeguard™, -hotwatt™ (IP 65 / IP 55)	5703435002858	
19805845	Kennzeichnungsaufkleber "Elektrisch beheizt"	5703435003275	
19405851	Befestigungswinkel für Anschlussgehäuse	5703435002964	
11010410	Isoliereinführung	5703435031001	
19405877	Gewebeband, 50 m für DEVlpipeguard™ und DEVlhotwatt™	5703435002971	
19805076	Alufolie, selbstklebend, mit Warntafel Breite 38 mm, Länge 50 m, Temperaturbeständigkeit bis 75 °C	5703435003053	
00109004	Kabelbinder, 100 Stück	5703466090282	
19806415	Muffenset Anschluss am Kaltleiter für DEVlpipeheat™ (DPH-10)	5703466074985	