






DEVI DTR-E Differenzthermostat



Vorteile:	Typ	Wert
<ul style="list-style-type: none"> • Schnelle und einfache Installation 	Nennstrom	16 A
	Montageart	Aufputz nur im Außenbereich
	Nennspannung	230 V
	Ausführung	Differenzthermostat
	Schutzart	IP 65
	Temperaturbereich	-20 °C bis +35 °C
	Kontakt	1 Öffner / 1 Schließer
	Temperaturfühler	Bimetall

Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Tiefe x Breite x Höhe [mm]	EAN-Nr.
00109001	DEVI DTR-E	grau	55 x 120 x 122	5703466211120

Ersatzfühler für Thermostate

Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung	EAN-Nr.	
140F1096	Außenfühler IP 44 für DEVIreg™ 330 Aufputzmontage, 80 x 70 x 38 mm		5703466209691	
140F1095	Raumfühler IP20 für DEVIreg™ 330 und DEVIreg™ Multi, 85 x 85 x 30 mm	NTC 15 kOhm bei 25 °C	5703466248560	
140F1091	Ersatz Bodenfühler	3,0 m Länge	5703466209301	
140F1092	Ersatz Leitungfühler	2,5 m Länge	5703466209318	
140F1097	Ersatz Silikonfühler	2,5 m Länge, NTC 16,7 kOhm bei 100°C	5703466209707	

Fühlerwerte

Artikel-Nr.	Typ	Temperatur °C	kOhm
140F1091	Ersatz Bodenfühler	-15	83,99
		-10	66,13
		-5	52,45
		0	41,9
		5	33,7
		10	27,28
		15	22,22
		20	18,2
		25	15
		30	12,42
		35	10,34
		40	8,66
		45	7,28
		50	6,15
55	5,22		

Artikel-Nr.	Typ	Temperatur °C	kOhm
140F1092	Ersatz Leitungsfühler	-15	83,99
		-10	66,13
		-5	52,45
		0	41,9
		5	33,7
		10	27,28
		15	22,22
		20	18,2
		25	15
		30	12,42
		35	10,34
		40	8,66
		45	7,28
		50	6,15
55	5,22		

Artikel-Nr.	Typ	Temperatur °C	kOhm
140F1096	Außenfühler	-15	83,99
		-10	66,13
		-5	52,45
		0	41,9
		5	33,7
		10	27,28
		15	22,22
		20	18,2
		25	15
		30	12,42
		35	10,34
		40	8,66
		45	7,28
		50	6,15
55	5,22		

Artikel-Nr.	Typ	Temperatur °C	kOhm
140F1097	Ersatz Silikonfühler	50	101,0
		60	67,7
		70	46,5
		80	32,5
		90	22,9
		100	16,7
		110	12,0
		120	8,6
		135	6,5
		140	4,9
		150	3,7
		160	2,9
		170	2,2