

DEVIwet™ Dial



Raumthermostat für Warmwasser-Fußbodenheizungen und andere Anwendungen mit Stellantrieb.

Hinweis: Nicht für elektrische Fußbodenheizung geeignet.



Vorteile:	Typ	Wert
<ul style="list-style-type: none"> • EIN/AUS-Regelung • Unterputzversion mit Rahmenprogrammen vieler Hersteller kompatibel • Mechanische Begrenzung der Mindest- und Maximaltemperatur • Modernes Design und einfache Bedienoberfläche • Frostschutzfunktion • Verwendbar mit NC- oder NO-Stellantrieben (230 V) • Mit thermischer Rückführung • Sehr hohe UV-Beständigkeit 	Temperaturbereich	5 bis 35° C (Frostschutzeinstellung = 5° C)
	Umgebungstemperatur, Lagerung	-20 bis 60° C
	Umgebungstemperatur für die	0 bis +40° C
	Regler, Typ	Ein/Aus mit thermischem Beschleuniger
	Max. Dauerlast (Ausgang)	< 50 mA/10 W (= 5 DanfossTWA-Stellantriebe)
	Max. Einschaltstrom (Stellantrieb)	3 A ≤ 100 ms
	Leistungsaufnahme	0,4 W
	Spannungsversorgung (ohne Stellantriebe)	220 bis 240 V, 50/60 Hz
	Raumfühler	NTC 47 kΩ
	Schutzklasse	Klasse II – <input type="checkbox"/>
	Schutzart	IP 21
	ErP-Klasse	ErP Product Class 1 (1%)
	Zulassung	CE, RohS, WEEE
	Farbe	reinweiß RAL 9010
Maße, Unterputzversionen	80 x 80 x 11 mm	

Artikel-Nr.	Typ	Fühler	EAN-Nr.
088U2000	DEVIwet™ Dial reinweiß, RAL 9010	Raumfühler	5702425143410

DEVIwet™

Regelungen und Komponenten für Warmwasser-Heizsysteme

Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Fühler	EAN-Nr.	
088U2002	DEVIwet™ Programmable Raumthermostat (UP)	reinweiß	Raum- und Bodenfühler	5702425143373	
088U2001	DEVIwet™ Display Raumthermostat (UP)	reinweiß	Raumfühler	5702425143397	
088U2000	DEVIwet™ Dial Raumthermostat (UP)	reinweiß	Raumfühler	5702425143410	

Zubehör

Artikel-Nr.	Typ	Anschluß	EAN-Nr.	
088H3112	Danfoss TWA-A/NC, 230 V, 50 Hz Thermischer Stellantrieb	Danfoss	5702420049540	
088H3113	Danfoss TWA-A/NO, 230 V, 50 Hz Thermischer Stellantrieb	Danfoss	5703466186275	
088H3142	Danfoss TWA-K/NC, 230 V, 50 Hz Thermischer Stellantrieb	30 x 1,5 AG	5702420049649	
088H3143	Danfoss TWA-K/NO, 230 V, 50 Hz Thermischer Stellantrieb	30 x 1,5 AG	5702420050225	
088U1040	Danfoss Icon™ Hauptregler 230 V	-	5715162158098	
088U1110	Bodenfühler	-	5702425129858	