

Installation guide

**Solenoid valve**

Type EV245B

032R9282

032R9282

	<input checked="" type="checkbox"/>  ≥ 297 Microns	<input checked="" type="checkbox"/> 
	<input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/> 

① 	② 	③ 
-------	-------	-------

④ 	⑤ 	⑥ 
-------	-------	-------

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

DN	Max. Working Pressure (MWP)	Max. Test Pressure (MTP)
	[bar]	[bar]
15 - 20	10	16
<b>EN 60730-2-8</b>		

Visit [www.products.danfoss.com](http://www.products.danfoss.com) for further technical data  
 Para más información, visite [www.products.danfoss.es](http://www.products.danfoss.es)  
 Rendez-vous sur le site [www.products.danfoss.fr](http://www.products.danfoss.fr) pour plus de données techniques