

Remplacer l'ancienne tête thermostatique ?

Anciennes vannes avec raccord à serrage



RA
22 mm

Reconnaisable
au montage
avec un système
Allen ou click



RA 2000
1985



RA 2000
1994



Tête thermostatique
standard



Danfoss Aveo™
RA Standard
015G4090



Danfoss Eco™
014G1001
adaptateur
inclus



Danfoss Ally™
014G2420
adaptateur
inclus



RAV/L
26 mm

Reconnaisable
au montage avec
bande de serrage
de 26 mm



RAV/L
1971



RAV/L
1979




Danfoss Aveo™
RA/VL Service
015G4051



Danfoss Eco™
014G1001
+ adaptateur
014G0250



Danfoss Ally™
014G2420
+ adaptateur
014G0250



RAV
34 mm

Reconnaisable
au montage avec
bande de serrage
de 34 mm



RAV
1965



RAV
1969



Danfoss Aveo™
RA/V Service
015G4061




Danfoss Eco™
014G1001
+ adaptateur
014G0250



Danfoss Ally™
014G2420
+ adaptateur
014G0250

Anciennes vannes avec raccord fileté



Fil
30 mm

Les marques avec cette
connexion sont
Heimeier, Honeywell,
Oventrop, Comap
(nouveau)



RA-XK
013G6080




Danfoss React™
M30
015G3030



Danfoss Eco™
014G1001
adaptateur
inclus



Danfoss Ally™
014G2420
adaptateur
inclus



Fil
28 mm

Les marques avec cette
connexion sont MMA,
Herz et Comap (vieux)



Danfoss Eco™
014G1001
+ adaptateur
014G0264



Danfoss Ally™
014G2420
+ adaptateur
014G0264