

# Remplacer l'ancienne tête thermostatique ?

## Anciennes vannes avec raccord à serrage



RA  
22 mm

Reconnaisable  
au montage  
avec un système  
Allen ou click



RA 2000  
1985



RA 2000  
1994



Tête thermostatique  
standard



Danfoss Aveo™  
RA Standard  
015G4090

Danfoss Eco™ tête  
thermostatique numérique Bluetooth®



Danfoss Eco™  
014G1001  
adaptateur  
inclus



Danfoss Ally™ tête  
thermostatique numérique zigbee



Danfoss Ally™  
014G2420  
adaptateur  
inclus



RAV/L  
26 mm

Reconnaisable  
au montage avec  
bande de serrage  
de 26 mm



RAV/L  
1971



RAV/L  
1979



Danfoss Aveo™  
RAV/L Service  
015G4051



Danfoss Eco™  
014G1001  
+ adaptateur  
014G0250



Danfoss Ally™  
014G2420  
+ adaptateur  
014G0250



RAV  
34 mm

Reconnaisable  
au montage avec  
bande de serrage  
de 34 mm



RAV  
1965



RAV  
1969



Danfoss Aveo™  
RAV/L Service  
015G4061



Danfoss Eco™  
014G1001  
+ adaptateur  
014G0250



Danfoss Ally™  
014G2420  
+ adaptateur  
014G0250



## Anciennes vannes avec raccord fileté



Fil  
30 mm

Les marques avec cette  
connexion sont  
Heimeier, Honeywell,  
Oventrop, Comap  
(nouveau)



RA-XK  
013G6080



Danfoss React™  
M30  
015G3030



Danfoss Eco™  
014G1001  
adaptateur  
inclus



Danfoss Ally™  
014G2420  
adaptateur  
inclus



Fil  
28 mm

Les marques avec cette  
connexion sont MMA,  
Herz et Comap (vieux)



Danfoss Eco™  
014G1001  
+ adaptateur  
014G0264



Danfoss Ally™  
014G2420  
+ adaptateur  
014G0264

