

## Reset-Möglichkeiten bei den *living by Danfoss*-Komponenten (ausführliche Informationen siehe Instruktionen)



### **Danfoss Link™ CC - Zentralregler**

- Reset- Knopf (unter der Frontabdeckung, rechts vom Display ) gedrückt halten, bis 2 akustische Signale (Piep-Töne) zu hören sind.



### **Living connect - Heizkörperthermostat**

- Batterieabdeckung abnehmen und eine Batterie entnehmen. Halten Sie die Taste mit dem „Punkt“ ca. 5 Sekunden lang gedrückt, während Sie die Batterie wieder einlegen.

#### **Info>>**

*Es wird empfohlen, den Thermostat auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, wenn er in einem anderen Raum montiert wird. Der Thermostat wird zurückgesetzt und vom Danfoss Link™ CC getrennt.*



### **Danfoss Link RS - Raumtemperaturfühler**

- Das Frontteil des Raumtemperaturfühlers aus der Rückplatte entnehmen und eine der Batterien entnehmen.

Die Taste beim Wiedereinsetzen der Batterie ca. 5 Sekunden gedrückt halten, bis die LED Rot blinkt

### **Danfoss Link HC - (Hydronic Controller)**

- Die Stromversorgung für den *Danfoss Link HC* trennen.
- Warten, bis die grüne LED erlischt.
- Taste für Verbindungsprüfung drücken und gedrückt halten.
- Taste für Verbindungsprüfung weiter gedrückt halten und gleichzeitig die Stromversorgung wieder anschließen.
- Taste für Verbindungsprüfung freigeben, wenn die LED rot leuchtet.



## Reset-Möglichkeiten bei den *living by Danfoss*-Komponenten (ausführliche Informationen siehe Instruktion)



### **Danfoss Link FT - Schaltrelais**

- Stromversorgung am Sicherheitsschalter auf der Vorderseite abschalten.
- Installationstaste gedrückt halten und dabei den Sicherheitsschalter in die Stellung EIN bringen.
- Installationstaste weiter gedrückt halten, bis die LED rot blinkt (ca.5 Sekunden).



### **Danfoss Link HR - Unterputzdosenrelais**

Beide Installationstasten an der Vorderseite des Gerätes etwa 5 Sekunden gedrückt halten, bis die LED rot zu blinken beginnt.



### **Danfoss Link PR - Steckdosenrelais**

- Relais vom Stromnetz trennen.
- Installationstaste gedrückt halten und dabei die Verbindung zum Stromnetz wiederherstellen.
- Installationstaste gedrückt halten, bis die LED rot blinkt (ca.. 5 Sekunden).



### **Danfoss Link RU - Signalverstärker**

- Verbindung zwischen Signalverstärker und 230-V-Stromversorgung unterbrechen.
- Vordere Abdeckung lösen.
- Druckknopf gedrückt halten und Stromversorgung wieder herstellen.
- Druckknopf erst loslassen, wenn die LED zu „EIN“ und danach zu „AUS“ wechselt.

## Reset-Möglichkeiten bei den *living by Danfoss*-Komponenten (ausführliche Informationen siehe Instruktion)



### **Danfoss Link BR - Boilerrelais**

- Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung zum Gerät.
- Halten Sie anschließend den Installationsknopf am Danfoss Link™ BR etwa 5 Sekunden lang gedrückt, während Sie die Spannungsversorgung wieder herstellen. Halten Sie den Knopf solange gedrückt, bis die LED rot blinkt.



### **Danfoss Link MPB - Mobile Phone Butler**

- Schalten Sie den Danfoss Link™ MPB aus.
- Halten Sie den Handschalter gedrückt.
- Schalten Sie den Danfoss Link™ MPB ein (die Status-LED bleibt für ca. 5 Sekunden dunkel).
- Lassen Sie den Handschalter los, wenn die Status-LED aufleuchtet.

Die Einstellungen einschließlich des Kennworts wurden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.



### **Danfoss Link SCM - Simple Communication Module**

- Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung zum Gerät.
- Halten Sie anschließend den Installationsknopf am Danfoss Link™ SCM etwa 5 Sekunden lang gedrückt, während Sie die Spannungsversorgung wieder herstellen. Halten Sie den Knopf solange gedrückt, bis die LED rot blinkt.