

Guide d'installation

AK-UI55 Set



AN324552979007fr-000101

<p>Identification</p>	<p>Dimensions</p> <p style="text-align: right;">CE</p>
------------------------------	--

Montage

$t_{amb} = 0 - 55\text{ °C}$
 $32 - 130\text{ °F}$
 Sans condensation

Raccordement

$L_1 + L_2 : \text{MAX.} = 100\text{ m}$

AK-UI55 Set

Affichage pendant le fonctionnement
 Les valeurs sont affichées avec trois chiffres, un réglage permettant d'afficher en °C ou en °F.

S'allume en cas d'alarme — appuyer sur la touche alarme — réinitialisation du relais d'alarme — code alarme affiché — p. ex. « A1 »

S'allume en cas d' :
 Optimisation énergétique
 Refroidissement
 Dégivrage
 Fonctionnement du ventilateur

Codes d'alarme: Consulter le mode d'emploi respectif du régulateur.

Une pression longue (3 secondes) permet d'accéder au menu information « InF ».

flèche haut / flèche bas / flèche gauche :
 Navigation dans le menu et réglage des valeurs.

Une pression longue (3 secondes) lancera un dégivrage, l'affichage affichera « dEF ».

RÉGLAGE :
 Une pression longue (3 secondes) permet d'accéder au menu information « SET ».
 En cas de verrouillage avec mot de passe, « PS » s'affiche Saisir le code.

Affiche le réglage pour un paramètre choisi / enregistre un réglage modifié.
 Une pression courte permet d'accéder à la saisie de la température de coupure du thermostat.