



DEVlasphalt™ 30T - 400V

DEVlasphalt™ er en høykvalitets 2-leder varmekabel med meget robust ytterkappe (UV-bestendig). Varmekabelen er utviklet spesielt for installasjon i asfalt.

Tilledningen har robuste ledere og tydelig synlig tilkobling som sikrer rask installasjon.

Alle varmekabler blir nøye undersøkt for å sikre lang levetid og høy kvalitet. Undersøkelsene omfatter testing av ohm-motstand, spenning og materialkvalitet. Derfor er vi stolte av å kunne tilby vår utvidede 20 års DEVIwarranty™.

Fordeler:

- Rask og enkel installasjon
- Tåler varm asfalt opptil 240°C
- Meget robust
- Lang levetid
- Maks. beskyttelse
- UV-bestendig
- PVC fri
- **Standarder:**
- IEC60800:2009
- EN62395-1

Godkjenninger:



Type	Verdi
Driftsspenning	400 V~
Konstruksjon	Rund 2-leder varmekabel med skjerm og kaldende
Effekt	30 W/m @ 400V~
Maks. temperatur, tilkoblet	60 °C
Maks. temperatur, frakoblet	85 °C
Maks. temperatur i kort periode	240 °C
Kabeldimensjon	7 mm
Deformasjonsstyrke	>1500N
Strekkestyrke	>300N
Lederisolasjon	FEP
Ytterkappe	XLPO
Skjerm	1 mm ² fortinnet Cu + aluminiumsfolie
Kaldende	10 m DTWK 2 x 2,5 mm ²
Min. installasjonstemperatur	-5 °C
Bøyeradius	6 x kabeldiameter
IP klasse	IPX7

DEVlasphalt™ 30T med 10 meter tiledning

Varenummer	Effekt @ 230V~	Kabellengde	Motstand, ohm	Kaldende	GTIN-nummer	Elnummer
83900200	267 W	8,5 m	599,3	2 x 2,5 mm ²	5703466192856	10 489 40
83900201	520 W	17,5 m	307,7	2 x 2,5 mm ²	5703466192863	10 489 42
83900202	1090 W	35,0 m	146,8	2 x 2,5 mm ²	5703466192870	10 489 44
83900203	2160 W	70,0 m	74,1	2 x 2,5 mm ²	5703466192887	10 489 46
83900204	3225 W	110,0 m	49,1	2 x 2,5 mm ²	5703466192894	10 489 48
83900205	4295 W	145,0 m	37,3	2 x 2,5 mm ²	5703466192900	10 489 50
83900206	4955 W	170,0 m	32,3	2 x 2,5 mm ²	5703466192917	10 489 52
83900207	5770 W	190,0 m	27,7	2 x 2,5 mm ²	5703466192924	10 489 54
83900208	6470 W	215,0 m	24,7	2 x 2,5 mm ²	5703466192931	10 489 56