

DEVIflex™ 30T



DEVIflex™ 30T er en høykvalitets 2-leder varmekabel med skjerm og robust ytterkappe (ikke UV-bestendig). Den er kun beregnet for kortvarig bruk for betongherding.

Den runde profilen og robuste konstruksjonen gir rask, enkel og sikker installasjon.

Alle varmekabler blir nøye undersøkt for å sikre lang levetid og høy kvalitet. Undersøkelsene omfatter testing av ohm-motstand, spenning og materialkvalitet. Derfor er vi stolte av å kunne tilby vår utvidede 20 års DEVIflex™-garanti.



Fordeler:

- Enkel å installere
- Fleksibel kabel
- Sikker og robust
- Lang levetid

Standarder:

- IEC60800:2009

Godkjenninger:



Type	Verdi
Driftsspenning	230V~
Konstruksjon	Rund, 2-leder varmekabel med skjerm og kaldende
Effekt	30 W/m @ 230V~
Maks. temperatur tilkoblet	45° C
Maks. temperatur frakoblet	90°C
Kabeldiameter	Ø 6.9 mm
Deformasjonsstyrke	1500N
Strekksstyrke	500N
Lederisolasjon	PEX
Ytterkappe	PVC, rød
Skjerm	100% dekning; alu-folie; 0,5 mm ² fortinnet kobberledning
Tilledning	2.3 m DTCL, 3x1,5mm ² , jordet
Min. installasjonstemperatur	-5° C
Min. bøyeradius	6 x kabel diameter (Ø)
IP klasse	IPX7

DEVIflex™ 30T

Varenummer	Effekt @ 230V~	Kabellengde	Motstand, ohm	Kaldende	GTIN-nummer	Elnummer
140F1271	1405W	45 m	37.6 Ω	3 x 1,5mm ²	5703466224076	10 492 95
140F1272	2800W	90 m	18.9 Ω	3 x 1,5mm ²	5703466224083	10 492 96