

# Maximieren Sie den **Gewinn** beim **Kesseltausch**

## Jetzt ist die richtige Jahreszeit für den Kesseltausch!

Ihre Kunden wollen oder müssen ihren alten Heizkessel tauschen. Doch nur in Kombination mit der Durchführung des hydraulischen Abgleichs optimieren Sie das ganze Heizungssystem. Und nur dann erhalten Ihre Kunden die volle staatliche Förderung.

**Aber vor allem: Nur dann maximieren Sie Ihren Gewinn bei der Heizungsoptimierung.**

## Wie das geht? **Genial einfach!**

Installieren Sie in Kombination mit dem Kesseltausch eine von drei Smart Heating-Lösungen von Danfoss. Für Heizkörper- und/oder Fußbodenheizungssysteme. Mit präziser Raumtemperaturregelung, niedriger Rücklaufemperatur, smarten Funktionen und App-Steuerung.



[danfoss.de/smartheating](https://danfoss.de/smartheating)



Leicht und  
schnell  
installiert!



## Kesseltausch + Hydraulischer Abgleich

### Die Vorteile für Ihre Kunden:

- Nachhaltige Optimierung des Heizsystems
- Senken der Rücklauftemperatur
- Erhöhung des Brennwertnutzen
- Hohe Energieeinsparung
- Optimaler und modernster Heizkomfort
- Maximale staatliche Förderung

### Die Vorteile für Sie:

- Schnelle und einfache Installation
- Arbeiten nach den anerkannten technischen Regeln
- Profilierung durch den Einsatz modernster Smart Heating-Systeme
- Gewinnmaximierung

### Die Smart Heating Lösungen:

## Danfoss Icon2™

### Modernste Lösung für Warmwasser-Flächenheizungen

#### Voraussetzung druckunabhängiger Verteiler

- Automatischer hydraulischer Abgleich für bis zu 20 Heizkreise
- 24 V Spannungsversorgung und Funkkommunikation
- Raumthermostate passend zu den Schalterrahmen gängiger Hersteller, wie Busch-Jaeger, Gira, Berker
- Hintergrundbeleuchtetes Display
- Präzise PWM+ Regelung
- Begrenzung Mindest- & Maximaltemperatur, Frostschutzfunktion
- Für verschiedene Wärmequellen optimierbar
- Mit NC-/NO-Stellantrieben (24 V) verwendbar
- Zigbee 3.0 zertifiziert

 App-basierte  
Installation in nur  
9 Minuten!



Automatischer  
hydraulischer  
Abgleich

www.tuv.com  
ID 000067657



## Danfoss Eco™

### Stand-Alone-Lösung mit Bluetooth-Regelung

- Automatischer hydraulischer Abgleich für bis zu 20 Heizkörper
- Elektronischer Thermostatkopf mit hintergrundbeleuchtetem LCD-Display, aus einer Entfernung von max. 10 m einzeln programmierbar
- Einfache Bedienung, auch per App
- Selbstlernfunktion der Aufheiz- und Absenkezeiten
- Tag- u. Nachtabsenkung, Wochenplan, Urlaubs- u. Pausefunktion
- Min./max. Temperaturbereich, Frostschutzfunktion
- Schnelle Installation



Automatischer  
hydraulischer  
Abgleich

www.tuv.com  
ID 000067657



## Danfoss Ally™

### System-Lösung für Ein- und Zweifamilienhäuser

- Cloudbasiertes System zur zentralen Programmierung und Regelung von Heizkörper- und Fußbodenheizungssystemen mit
  - bis zu 32 Ally™ Heizkörper-Thermostatköpfen und/oder
  - bis zu 3 Icon™ 24V OTA Hauptreglern
- Umfassendes System mit Gateways, Thermostaten, Repeatern
- Einfache Installation und Bedienung per App
- Steuerung mit Sprachassistent Amazon Alexa oder Google Assistant
- Zigbee 3.0-zertifiziert für drahtlose Netzwerke
- Passend für alle gängigen Heizkörperventile
- Gute Integrationsfähigkeit in neue und bestehende Systeme via „Public API“



Automatischer  
hydraulischer  
Abgleich

www.tuv.com  
ID 000067657



danfoss.de/ally

