

Devireg™ 330 je elektronický termostat pro montáž na DIN-lištu.

K dispozici jsou modifikace s teplotními rozsahy:

- od -10 do +10 °C pro ochranu potrubí
- od +5 do +45 °C řízení podlahového vytápění
- od +15 do +30 °C řízení teploty v prostoru
- od +30 do +90 °C ohřev potrubí, zásobníků sytkých hmot apod.
- od +60 do +160 °C dopravní cesty viskozních kapalin apod.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	180–250 V AC, 50 Hz
Spínavý výkon	
– na svorkách 1 a 2:	16 A, 250 V AC
– na svorkách 2 a 5:	10 A, 250 V AC
Kontakt:	přepínání (NC/HO)
Citlivost:	0,5 °C
Noční pokles:	5 °C
Teplota okolí:	-10 °C až +50 °C
Signalizace:	LED
Teplotní snímač:	NTC, 15 kΩ/25 °C
Třída krytí:	IP 20
Schválení:	EZÚ
Rozměry (h x v x š):	53 x 86 x 36 mm (2 moduly)

