



Icon™

Omschrijving

Artikelnr.



Icon2™

Omschrijving

Artikelnr.

Icon Hoofdregelaar 10 kanaals	088U1141	→	Icon2 Hoofdregelaar basic, 15 kanaals	088U2100
Icon Hoofdregelaar 15 kanaals	088U1142	→	Icon2 Hoofdregelaar basic, 15 kanaals	088U2100
Icon Hoofdregelaar 10 kanaals met uitbreiding voor koel-applicaties	088U1141 + 080U1100	→	Icon2 Hoofdregelaar Advanced, 15 kanaals, verwarmen en koelen	088U2110
Icon Hoofdregelaar 15 kanaals met uitbreiding voor koel-applicaties	088U1142 + 088U1100	→	Icon2 Hoofdregelaar Advanced, 15 kanaals, verwarmen en koelen	088U2110
Exclusief voor Icon2™:				
Icon Draadloze thermostaat met display, opbouw	088U1081	→	Icon2 Draadloze ruimtesensor zonder instelling, opbouw	088U2120
Icon Draadloze thermostaat met display en infrarood vloersensor, opbouw	088U1082	→	Icon2 Draadloze thermostaat met display, opbouw	088U2121
Icon 24V 2-draads thermostaat met display inbouw 80x80	088U1050	→	Icon2 Draadloze thermostaat met display en infrarood sensor, opbouw	088U2122
Icon 24V 2-draads thermostaat met display opbouw	088U1055	→	Icon2 24V 2-draads thermostaat met display inbouw 80x80	088U2125
Exclusief voor Icon2™:				Icon2 24-V 2-draads thermostaat met display opbouw
				088U2128
Exclusief voor Icon2™:				Icon2 Optionele transformator voor ombouw naar 24V motoruitgang
				088U2140
Exclusief voor Icon2™:				Icon2 Optionele antenne
				088U2141
Icon Radiomodule	088U1103	→	Standaard ingebouwd in Icon2 hoofdregelaar	N.v.t.
Icon App-Module	088U1101	→	Ally Zigbee Gateway bedraad verbonden met internet en draadloos met Icon2	014G2400
TWA-K 24V NC NC thermomotor t.b.v. aansturing per groep	088H3140	→	TWA-K 230V NC NC thermomotor t.b.v. aansturing per groep	088U3142