

Tabela konwersji



Icon™		Icon2™	
Oznaczenie artykułu	Numer katalogowy	Oznaczenie artykułu	Numer katalogowy
Icon sterownik główny 10-kanalowy	088U1141	→	Icon2 Regulator podstawowy, 15 kanałów 088U2100
Icon sterownik główny 15-kanalowy	088U1142	→	Icon2 Regulator podstawowy, 15 kanałów 088U2100
Icon regulator główny 10-kanalowy z rozszerzeniem dla aplikacji chłodniczych	088U1141 + 080U1100	→	Sterownik główny Icon2 Advanced, 15 kanałów, ogrzewanie i chłodzenie 088U2110
Icon 15-kanalowy regulator główny z rozszerzeniem do zastosowań chłodniczych	088U1142 + 088U1100	→	Sterownik główny Icon2 Advanced, 15 kanałów, ogrzewanie i chłodzenie 088U2110
Wyłącznie dla Icon2™:		Icon2 → Bezprzewodowy czujnik pokojowy bez ustawień, natynkowy 088U2120	
Icon termostat bezprzewodowy z wyświetlaczem, montaż natynkowy	088U1081	→	Icon2 Termostat bezprzewodowy z wyświetlaczem, wyświetlanie 088U2121
Icon bezprzewodowy termostat z wyświetlaczem i czujnikiem podłogowym na podczerwień, montaż natynkowy	088U1082	→	Icon2 Termostat bezprzewodowy z wyświetlaczem i czujnikiem podczerwieni, wyświetlanie 088U2122
Icon 24V 2-przewodowy termostat podtynkowy z wyświetlaczem 80x80	088U1050	→	Icon2 24V 2-przewodowy termostat do montażu podtynkowego z wyświetlaczem 80x80 088U2125
Icon 2-przewodowy termostat natynkowy 24 V z wyświetlaczem	088U1055	→	Termostat Icon2 24 V 2-przewodowy z wyświetlaczem, montowany na ścianie 088U2128
Wyłącznie dla Icon2™:		Icon2 Opcjonalny transformator do konwersji do siłowników termicznych 24 V 088U2140	
Wyłącznie dla Icon2™:		Icon2 Opcjonalna antena 088U2141	
Icon moduł radiowy	088U1103	→	Standardowo wbudowany w sterownik nadrzędny Icon2 Nie dotyczy
Icon moduł aplikacji	088U1101	→	Bramka Ally Zigbee połączona przewodowo z Internetem i bezprzewodowo z Icon2 014G2400
Siłownik termiczny TWA-K 24 V NC	088H3140	→	Siłownik termiczny TWA-K 230 V NC 088U3142