

Specjaliści od ogrzewania rozpalają lato

Od 1 maja do 30 czerwca – kupując produkty Danfoss o wartości **2 000 PLN** z listy kodów biorących udział w promocji, otrzymasz **profesjonalny zestaw do grillowania** w prezencie!

Jak to działa:

- 1) Kup produkty Danfoss z kodami podanymi poniżej u naszych partnerów biorących udział w promocji.
- 2) Zachowaj dowód zakupu.
- 3) Odbierz nagrodę bezpośrednio u naszych partnerów – i ciesz się letnim grillowaniem z Danfoss!

Warunki promocji:

- Maksymalnie 3 zestawy na osobę.
- Nagrody dostępne do końca promocji lub do wyczerpania zapasów.



Po więcej informacji zapytaj nasz personel lub zeskanuj kod QR

Kody produktów biorących udział w promocji:

Nr kat.	Opis
015G3630	Danfoss Regus™ cieczowa głowica do zaworów M30x1.5.
015G5310	Zestaw termostatyczny prosty składający się z cieczowej głowicy Regus™ RA oraz zaworu RLV-KB do grzejników dolnozasilanych.
015G5309	Zestaw termostatyczny kątowy składający się z cieczowej głowicy Regus™ RA oraz zaworu RLV-KB do grzejników dolnozasilanych.
015G5308	Zestaw termostatyczny prosty składający się z cieczowej głowicy Regus™ M30 oraz zaworu RLV-KB do grzejników dolnozasilanych.
015G5307	Zestaw termostatyczny kątowy składający się z cieczowej głowicy Regus™ M30 oraz zaworu RLV-KB do grzejników dolnozasilanych.
015G5304	Zestaw termostatyczny prosty składający się z cieczowej głowicy Regus™, zaworu termostatycznego RA-N i odcinającego RLV-S. Zawór grzejnikowy z O-ringiem.
015G5303	Zestaw termostatyczny kątowy składający się z cieczowej głowicy Regus™, zaworu termostatycznego RA-N i odcinającego RLV-S. Zawór grzejnikowy z O-ringiem.
088U2120	Danfoss Icon2™ Sensor, Brak wyświetlacza, czujnik wilgotności
088U2121	Danfoss Icon2™ RT, Z wyświetlaczem, czujnik wilgotności
088U2122	Danfoss Icon2™ RT, z czujnikiem temperatury, podłogi na podczerwień (IR)
088U2125	Danfoss Icon2™, Z wyświetlaczem, podtynkowy 80x80, wymienne ramki
088U2128	Danfoss Icon2™ 24V RT, Z wyświetlaczem, natynkowy
014G2400	Danfoss Ally™ Bramka łączy wszystkie urządzenia, systemu Danfoss Ally™
088U2100	15 wyjść Danfoss Icon2 MC sterownik główny, wersja podstawowa, siłowniki, 230V - system cyfrowy
088U2110	15 wyjść Danfoss Icon2 MC sterownik główny, wersja zaawansowana, siłownik, 230V - system cyfrowy
088U1040	"8 kanałów, 14 wyjść Danfoss Icon 230V opcjonalna listwa sterująca do siłowników - system cyfrowy"
088U1005	Danfoss Icon™ Dial 230V Z pokrętkiem, natynkowy
088U1010	Danfoss Icon™ Display 230V Z wyświetlaczem, podtynkowy
088U1015	Danfoss Icon™ Display 230V Z wyświetlaczem, natynkowy
088U2125	Czujnik podłogowy Do termostatów 230V programowalnych oraz termostatów Danfoss Icon2™ 24V podtynkowych
088U0251	Czujnik punktu rosy Zapobiega skraplaniu się wody w aplikacjach chłodzących.
087B1165	Powierzchniowy czujnik rurowy ESM-11, Dedykowany do automatycznej zmiany, pomiędzy grzaniem i chłodzeniem oraz, kontrolowania temperatury zasilania
088U0652	Rozdzielacze SSM Bundle 2+2
088U0653	Rozdzielacze SSM Bundle 3+3
088U0654	Rozdzielacze SSM Bundle 4+4
088U0655	Rozdzielacze SSM Bundle 5+5
088U0656	Rozdzielacze SSM Bundle 6+6
088U0657	Rozdzielacze SSM Bundle 7+7
088U0658	Rozdzielacze SSM Bundle 8+8
088U0659	Rozdzielacze SSM Bundle 9+9
088U0660	Rozdzielacze SSM Bundle 10+10
088U0661	Rozdzielacze SSM Bundle 11+11
088U0662	Rozdzielacze SSM Bundle 12+12
088U0620	BasicPlus2 WT-T Toggle Termostat (230V)
088U0622	BasicPlus2 WT-D z wyświetlaczem Termostat (230V)
088U0625	BasicPlus2 WT-P programowalny Termostat (230V)
088H3216	THERMOT 24V NC (M30X1.5) Siłowniki
088H3220	THERMOT 230V NC (M30X1.5) Siłowniki
088H3140	TWA-K NC 24V Siłowniki termiczne
088H3142	TWA-K NC 230V Siłowniki termiczne
088H3110	TWA-A NC 24V Siłowniki termiczne
088H3112	TWA-A NC 230V Siłowniki termiczne
088U0093	FHM-C5 (pompa UPS 15-40), Grupa pompowa mieszająca
088U0096	FHM-C6 (pompa UPS 15-60), Grupa pompowa mieszająca
088U0094	FHM-C1 (pompa UPM3), Grupa pompowa mieszająca

Danfoss Poland Sp. z o.o.

z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim 05-825 przy ul. Chrzanowskiej 5, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000018540, NIP: 586-000-58-44, REGON: 190209149, Kapitał Zakładowy 33 698 700 zł. www.danfoss.pl, tel.: + 48 22 104 00 00, e-mail: bok@danfoss.com

Lokalizacja Tuchom • ul. Tęczowa 46 • 80-209 Chwaszczyno

Firma Danfoss nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy w katalogach, broszurach czy innych drukowanych materiałach. Firma Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w swoich wyrobach bez powiadomienia. Dotyczy to także produktów już zamówionych pod warunkiem, że modyfikacje te nie pociągają za sobą zmian w już uzgodnionych warunkach zamówienia. Wszystkie znaki handlowe użyte w tym materiale stanowią własność odpowiednich przedsiębiorstw. Marka Danfoss i logotyp Danfoss są znakami handlowymi Danfoss A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone.