

Deckenheizkassetten

Deckenheizkassetten eignen sich zur rationellen Beheizung von Räumlichkeiten mit einer Deckenhöhe bis 15 m.

Einsatzbereiche:

Privathäuser, Werkstätten,
Lagerhallen, Sporthallen,
Kirchen, usw.

Technische Daten:

- Schutzart : IP 44
- Zulassung : SEMCO
- Gehäuse EZ 106 - EZ 22231 : RAL 9016
- Gehäuse EZ 336 : Alu-Zinkblech

Max. Temperatur am Heizelement:

- EZ 106 - 115 = 280°C
- EZ 208 - 22231 = 300°C
- EZ 336 = 370°C



EZ 106 - 115

Typ	Leistung [W]	Spannung [V]	Deckenhöhe max. [m]	Maße [mm] L x H x B	Gewicht [kg]	Best. Nr.
EZ 106	600	230	4,0	1000 x 50 x 150	3,7	95-002110
EZ 111	1050	230	4,0	1500 x 50 x 150	5,4	95-002112
EZ 115	1500	230	4,0	2000 x 50 x 150	7,8	95-002114

EZ 821 - 2131

Typ	Leistung [W]	Spannung [V]	Deckenhöhe max. [m]	Maße [mm] L x H x B	Gewicht [kg]	Best. Nr.
EZ 208	800	230	8,0	683 x 64 x 282	5,8	95-002090
EZ 20831	800	2 ~ 400	8,0	683 x 64 x 282	5,8	95-002092
EZ 212	1200	230	8,0	923 x 64 x 282	7,9	95-002094
EZ 217	1700	230	8,0	1221 x 64 x 282	9,3	95-002098
EZ 21731	1700	2 ~ 400	8,0	1221 x 64 x 282	9,3	95-002100
EZ 222	2100	230	8,0	1520 x 64 x 282	11,9	95-002102
EZ 22231	2100	2 ~ 400	8,0	1520 x 64 x 282	11,9	95-002104

EZ 336

Typ	Leistung [W]	Spannung [V]	Deckenhöhe max. [m]	Maße [mm] L x H x B	Gewicht [kg]	Best. Nr.
EZ 336	3600	3 ~ 400	15,0	1670 x 63 x 420	20,0	95-002107