




## DEVIreg™ 850

DEVIreg™ 850 se používá pro venkovní plochy a střešní aplikace (1–4 snímače).

Digitální, inteligentní snímače poskytují informace o úrovni vlhkosti i o teplotě, což v důsledku přináší optimální regulaci topného systému.

Jedná se o systém dvou zón, což znamená, že plochu je možné rozdělit na 2 zóny, např. severní a jižní stranu. Je také možné stanovit prioritu zón, např. když je k dispozici pouze omezený výkon.

Výhody:	Typ	Hodnota
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dvě zóny</li> <li>Snímání vlhkosti a teploty</li> <li>Vnitřní diagnostika</li> <li>Nastavení úrovně bezpečnosti</li> <li>Funkce alarmu</li> <li>2letá záruka DEVIwarranty™</li> </ul> <p><b>Shoda s normami:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DEVIreg™ 850 splňuje požadavky normy EN/IEC 60730.</li> </ul> <p><b>Certifikáty:</b></p> 	Pracovní napětí	220–240 V~ 50/60 Hz
	Spotřeba v pohotovostním stavu	max. 0,93 W
	Relé: Ohmické zatížení Indukční zatížení	Max. 15 A/3 450 W při 230 V Cos Φ = 0,3 max. 1 A
	Snímač	Snímače vlhkosti připojené přes DEVIbus™
	Hystereze	±0,2 °C
	Teplota okolí	-10 až +50 °C
	Teplotní rozsah	-10 až +50 °C
	Specifikace kabelů (max.)	1 x 4 mm <sup>2</sup> nebo 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
	Teplota zkoušky tlaku	75 °C
	Stupeň znečištění	2 (použití v domácnosti)
Typ regulátoru	1 C	
Skladovací teplota	-20 až +65 °C	
Třída krytí	20	
Třída ochrany	Třída II – <input type="checkbox"/>	
Rozměry (V/Š/H)	105 mm x 23,5 mm x 53 mm	
Hmotnost	720 g	

### Typy

Obj. č.	Název výrobku	Typ	Kód EAN
140F1085	DEVIreg™ 850	Bez snímačů	5703466209264

### Příslušenství

Obj. č.	Název výrobku	Typ	Kód EAN
140F1086	Snímač do okapů	Pro DEVIreg™ 850, 15 m	5703466209271
140F1087	Snímač pro venkovní plochy	Pro DEVIreg™ 850, 2G	5703466209288
140F1088	Snímač pro venkovní plochy	Pro DEVIreg™ 850	5703466209714
140F1089	Napájecí zdroj	DC-PSU, 24 V/24 W, DIN lišta	5703466209721