



DEVIpipeheat™ w/plug (DPH-10)

DEVIpipeheat™ w/plug je samoregulační topný kabel, který se používá zejména pro ochranu potrubí před zamrznutím.

Samoregulační schopnost kabelu zajišťuje, že výkon kabelu se zvyšuje nebo snižuje podle teploty okolí.

Topné kabely se mohou instalovat na i do potrubního systému vzhledem k tomu, že kabel je schválený pro použití v pitné vodě.

Výhody:

- Přizpůsobení délky přímo při instalaci
- Délky připravené k okamžitému použití
- Lze instalovat do potrubí
- 5letá záruka DEVIwarranty™

Shoda s normami:

- IEC 60335-1:2012 a IEC 62233:2008.
- Certifikát nezávislé třetí strany – Intertek-Semko



Typ	Hodnota
Pracovní napětí	230 V~
Výkon	10 W/m při 10 °C
Max. povolená pracovní teplota, při napájení	65 °C
Max. povolená pracovní teplota, bez napájení	85 °C
Minimální teplota použití	-30 °C
Rozměry topného kabelu	7,7 mm × 5,3 mm
Vnější plášť	TPE + HDPE
Stínění minimálně	100% hliníková fólie
Maximální odpor ochranného opletení	18,2 Ω/km
Min. průměr ohybu	35 mm (průměr k vnitřku kabelu)
Max. instalační délka – s 10A jističem	
10 °C	100 m
0 °C	95 m
-20 °C	77 m

Typy

Obj. č.	Typ	Popis	Kód EAN
98300016	DEVIpipeheat™	Na bubnu, 100 m, modrý	5703466217771
98300015	DEVIpipeheat™	Na bubnu, 300 m, modrý	5703466217764
98300017	DEVIpipeheat™	Na bubnu, 1 000 m, modrý	5703466217788
98300019	DEVIpipeheat™	10 V2 Cut-to-length	5703466217801
98300071	DEVIpipeheat™ w/plug	2 m, 20 W při 10 °C	5703466217924
98300072	DEVIpipeheat™ w/plug	4 m, 40 W při 10 °C	5703466217931
98300073	DEVIpipeheat™ w/plug	6 m, 60 W při 10 °C	5703466217948
98300074	DEVIpipeheat™ w/plug	8 m, 80 W při 10 °C	5703466217955
98300075	DEVIpipeheat™ w/plug	10 m, 100 W při 10 °C	5703466217962
98300076	DEVIpipeheat™ w/plug	12 m, 120 W při 10 °C	5703466217979
98300077	DEVIpipeheat™ w/plug	14 m, 140 W při 10 °C	5703466217986
98300078	DEVIpipeheat™ w/plug	16 m, 160 W při 10 °C	5703466217993
98300079	DEVIpipeheat™ w/plug	19 m, 190 W při 10 °C	5703466218006
98300080	DEVIpipeheat™ w/plug	22 m, 220 W při 10 °C	5703466218013
98300081	DEVIpipeheat™ w/plug	25 m, 250 W při 10 °C	5703466218020

Kabel DEVIpipeheat™ w/plug se dodává s přírodním kabelem a vidlicí 230 V EU Schuko.