

Installation Guide for Danfoss Link™ CC

Danfoss Icon™ Wireless

Room Thermostat

AN32514418622601-000101 | 088N2111 00

www.smartheating.danfoss.com

DE

Installation (Abb. 1)

Das Hinzufügen eines Danfoss Icon™ Raumthermostats zu einem Danfoss Link System erfolgt über den Zentralregler Danfoss Link™ CC. Weitere Informationen sind in der Installationsanleitung des Danfoss Link™ CC enthalten.

Um den Thermostaten in das Link™-System einzubinden, folgen Sie den Anweisungen auf dem Link™ CC-Bildschirm und berühren Sie bei Aufforderung den Icon™-Bildschirm, um ihn in den Einbindungsmodus zu versetzen. Im Einbindungsmodus zeigt der Thermostat-Bildschirm ein bewegtes Muster an, wie unten gezeigt (Abb. 2).

Bei erfolgreicher Einbindung zeigt der Thermostat ein Häkchen an ✓.

Drücken Sie auf das Häkchen, um den Einbindungsmodus zu verlassen.

Einschalten des Thermostats

Berühren Sie den Bildschirm – es wird die tatsächliche Raumtemperatur angezeigt (Abb. A).

Einstellen der Temperatur

Schalten Sie den Thermostat ein. Berühren Sie ▲ oder ▼, um die Temperatur einzustellen (wenn die Temperatur blinkt, zeigt dies an, dass die Einstellung läuft). Berühren Sie ✓, um die neue Einstellung zu bestätigen.

Anhalten / Ausschalten der Heizung

Schalten Sie den Thermostat ein. Halten Sie ▼ gedrückt, bis auf dem Display „6 °C“ erscheint, drücken Sie dann weiter ▼, und auf dem Display erscheint „OFF“. Drücken Sie zum Bestätigen ✓. Um zum vorherigen Sollwert zurückzukehren, den Thermostat aktivieren und ▲ berühren und mit ✓ bestätigen.

Menü öffnen

Schalten Sie den Thermostat ein. Halten Sie ↪ gedrückt, um das Menü zu öffnen (Abb. B). Wählen Sie mithilfe von ▲ oder ▼ den Menüpunkt und bestätigen Sie mit ✓. Berühren Sie ↪, um im Menü zurückzugehen.

Menüs

ME. 1: Durchführen einer Verbindungsprüfung zum Zentralregler. Das Ergebnis wird als Prozentsatz von 0–100 % angegeben (80 % oder höher steht für eine sehr gute Verbindung).

ME. 2: Info / Versionsnummer, wird für die Identifikation des Produkts verwendet.

Hinweis! Temperaturbegrenzung, Manipulationschutz und Einstellung des IR-Bodenfühlers (falls vorhanden) erfolgen über den Danfoss Link™ CC.

Zurücksetzen (Abb. C)**Austauschen der Batterien** (Abb. D)

Wenn die Batterien fast leer sind, zeigt der Thermostat bei Aktivierung „BAT LO“ an.

Um die Batterien auszutauschen, den Thermostat nach oben aus der Wandmontageplatte schieben und die Batterien durch zwei hochwertige AA 1,5 V-Batterien ersetzen.

IT

Installazione (fig. 1)

L'aggiunta di un termostato ambiente Danfoss Icon™ al sistema Danfoss Link™ avviene tramite Danfoss Link™ CC. Per ulteriori informazioni, consultare la guida separata all'installazione di Danfoss Link™ CC.

Per inserire il termostato nel sistema Link, seguire le istruzioni nella schermata Link™ CC e, quando richiesto, toccare la schermata Icon per mettere il termostato in modalità Inserimento. Quando è in modalità Inserimento, la schermata del termostato mostra una sequenza di movimento come riportato di seguito (fig. 2).

Se inserito correttamente, il termostato mostrerà un segno di spunta ✓.

Toccare il segno di spunta per uscire dalla modalità inserimento.

Attivare il termostato

Toccare lo schermo: viene visualizzata la temperatura ambiente corrente (fig. A).

Impostazione della temperatura

Attivare il termostato. Toccare ▲ o ▼ per impostare la temperatura (la temperatura lampeggiava per indicare che l'impostazione è in corso). Toccare ✓ per confermare la nuova impostazione.

Messa in pausa/spegnimento del riscaldamento

Attivare il termostato. Tenere premuto ▼ fino a quando il display indica „6 °C“, quindi premere ▼ e il display mostrerà „OFF“. Premere ✓ per confermare. Per tornare al valore nominale precedente, attivare il termostato, toccare ▲ e confermare con ✓.

Apertura del menu

Attivare il termostato. Toccare e tenere premuto ↪ per aprire il menu (fig. B).

Scorrere il menu con ▲ o ▼ e confermare con ✓. Toccare ↪ per tornare indietro nel menu.

ME. 1: Eseguire un test dei collegamenti al Regolatore principale. Fornisce risultati da 0 % a 100 % (80 % o superiore = collegamento forte).

ME. 2: Informazioni / numero versione, possono essere utilizzati per identificare il prodotto.

Nota! La limitazione di intervallo, l'antimanomissione e le impostazioni del sensore di superficie sono eseguite da Danfoss Link™ CC.

Azzeroamento (fig. C)**Sostituzione delle batterie** (fig. D)

Quando le batterie sono quasi scariche, il termostato mostrerà il messaggio „BAT LO“.

Per sostituire le batterie, rimuovere il termostato dalla piastra a parete facendolo scorrere verso l'alto, e sostituire le batterie utilizzando 2 batterie AA da 1,5 V.

088N2111 Manual Combi RRT SI 3V F86 OW Danfoss Link

EN

Installation (fig. 1)

Adding a Danfoss Icon™ Room Thermostat to a Danfoss Link™ system is done from the Danfoss Link™ CC. For further information, please see separate Danfoss Link™ CC installation guide.

To include the thermostat in the Link™ system follow the instructions on Link™ CC screen and when prompted, touch the icon screen to put it into inclusion mode. When in inclusion mode the thermostat screen will show a moving pattern as shown below (fig. 2). When included successfully the thermostat will show a tickmark ✓.

Press tickmark to exit inclusion mode.

Wake up the thermostat

Touch the screen - the actual room temperature is displayed (fig. A).

Set the temperature

Wake up the thermostat. Touch ▲ or ▼ to set the temperature (temperature flashes to indicate setting in progress). Touch ✓ to confirm the new setting.

Pausing/ turning off heating

Wake up the thermostat. Press and hold ▼ until display says „6 °C“ then press ✓ and display will say „OFF“. Press ✓ to confirm. To go back to previous setpoint, wake thermostat and touch ▲ and confirm with ✓.

Opening the menu

Wake up the thermostat. Touch and hold ↪ to open the menu (fig. B).

Toggle the menu with ▲ or ▼, confirm with ✓. Touch ↪ to go backwards in the menu.

Menus

ME. 1: Perform LinkTest of connection with Master Controller. Returns result as 0-100% (80% or higher is a very strong connection).

ME. 2: Info / version number, can be used to identify product.

Note! Range limitation, tamper proofing and floor sensor settings are done from the Danfoss Link™ CC.

Resetting (fig. C)**Replacing batteries** (fig. D)

When the batteries are almost empty, the thermostat will display „BAT LO“ when activated. To exchange the batteries, release the thermostat from the wall plate by sliding it upwards, and replace the batteries with two quality AA 1,5V batteries.

FR

Installation (fig. 1)

L'ajout d'un thermostat d'ambiance Danfoss Icon™ à un système Danfoss Link™ s'effectue depuis le régulateur Danfoss Link™ CC. Pour plus d'informations, consultez le guide d'installation du Danfoss Link™ CC.

Pour inclure le thermostat dans le système Link™, suivez les instructions sur l'écran du Link™ CC et, lorsque vous y êtes invité(e), touchez l'écran de l'Icon™ pour le mettre en mode inclusion. En mode d'inclusion, l'écran du thermostat affichera un motif en mouvement comme indiqué ci-dessous (fig. 2).

Lorsque l'inclusion est réussie, le thermostat affiche une marque ✓.

Appuyez sur la marque pour quitter le mode d'inclusion.

Activation du thermostat

Touchez l'écran - La température ambiante réelle est affichée (fig. A).

Réglage de la température

Activez le thermostat. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour régler la température (celle-ci se met à clignoter pour indiquer que le réglage est en cours). Appuyez sur ✓ pour valider le nouveau réglage.

Pause/arrêt du chauffage

Activez le thermostat. Appuyez et maintenez ▼ enfoncé jusqu'à ce que l'écran indique „6 °C“, puis appuyez sur ▼ et l'affichage indiquera „OFF“. Appuyez sur ✓ pour confirmer. Pour revenir au point de consigne précédent, activez le thermostat et touchez ▲ puis confirmez en appuyant sur ✓.

Ouverture du menu

Activez le thermostat. Pour ouvrir le menu (fig. B), appuyez sur ↪ et maintenez la touche enfoncée.

Vous pouvez alterner les menus à l'aide de ▲ ou de ▼, et valider avec ✓. Appuyez sur ↪ pour revenir en arrière dans le menu.

Menus

ME. 1: Effectuez un test de liaison avec le contrôleur central. Renvoie le résultat sous la forme 0-100% (80% ou plus correspond à une très bonne connexion).

ME. 2: Info/numéro de version, peut être utilisé pour identifier le produit.

Remarque! Les paramètres de limitation de la plage, de verrouillage inviolable et de sonde de dalle sont effectués à partir du Link™ CC de Danfoss.

Réinitialisation (fig. C)**Remplacement des piles** (fig. D)

Lorsque les piles sont presque déchargées, le thermostat affiche „BAT LO“ lorsqu'il est activé.

Pour remplacer les piles, libérez le thermostat de la plaque murale en le faisant glisser vers le haut et remplacez les piles par deux piles de type AA 1,5 V de qualité.

DK

Installation (Bil. 1)

Sådan tilmedes en Danfoss Icon™-rumstermostat til et Danfoss Link™-system via Danfoss Link™ CC: I Link™ CC's servicemenu vælges Rum og enheder > Opret nyt rum > Navn/gum rum > Rummetts enheder > Tilføj ny enhed.

Tryk **Start registrering** på Link™ CC-skjermen, og når du bliver bedt om det, skal du trykke på Icon™-termostatens skærm for at sætte den i tilslutningstilstand. Når termostaten er i tilslutningstilstand, viser termostatens skærm og bevægende mønster ("snake") (Bil. 2). Når termostaten er blevet tilsluttet, viser termostaten et flueben ✓.

Tryk på fluebenet for at afslutte tilslutningstilstand.

Væk termostaten

Tryk på displayet – den aktuelle rumtemperatur vises (Bil. A).

Indstil temperaturen

Væk termostaten. Tryk på ▲ eller ▼ for at indstille temperaturen (temperaturen blinker for at vise, at indstillingen er i gang). Tryk på ✓ for at bekræfte den nye indstilling.

Sluk eller sæt opvarmning på pause

Væk termostaten. Tryk og hold ▼ inde, indtil displayet viser „6 °C“. Tryk derefter på ▼, og displayet viser „OFF“. Tryk på ✓ for at bekræfte. Tænd for termostaten, og tryk på ▲ og bekræft med ✓ for at gå tilbage til det forrige sætpoint.

Adgang til servicemenyen

Væk termostaten. Tryk og hold inde for at åbne menuen (Bil. B).

Skift menu med eller. Bekræft med. Tryk på for at gå tilbage til hovedmenuen.

Menuer

ME. 1: Udfør en netværkstest af forbindelsen mellem den aktuelle rumstermostat og masterregulatoren. Analyserer forbindelsen 0-100% (80% eller højere angiver en meget stærk forbindelse).

ME. 2: Info-/versionsnummer kan bruges til at identificere produktet.

Bemærk! Indstillinger for områdebegrensning, børnesikring og gulvføler udføres fra Danfoss Link™ CC.

Nulstilling (Bil. C)**Udskifning af batterier** (Bil. D)

Når batteriniveauet er lavt, viser termostaten „BAT LO“ i aktiv tilstand.

For at udskifte batterierne tages termostaten ned fra vægpladen ved at skubbe den opad, og batterierne udskiftes med to AA-batterier, 1,5 V.

SE

Installation (bild 1)

Du lägger till en Danfoss Icon™ rumstermostat i ett Danfoss Link™-system via Danfoss Link™ CC. Mer information finns i separat installationshandbok för Danfoss Link™ CC.

För att lägga till termostaten i Link™-systemet följer du instruktionerna på Link™ CC-skärmen och när symbolskärmen visas trycker du på den för att ställa in den i inkluderingsläge. I inkluderingsläge kommer termostatens skärm att visa ett rörelsemönster enligt nedan (bild 2).

När den är tillagd kommer en bockmarkering att visas på termostaten ✓.

Tryck på bockmarkeringen för att avsluta inkluderingsläget.

Aktivera termostaten

Tryck på skärmen. Rumstemperaturen visas (bild A).

Inställning av temperaturen

Aktivera termostaten. Tryck på ▲ eller ▼ för att ställa in temperaturen (temperaturen blinkar för att visa att inställningen pågår). Tryck på ✓ för att bekräfta den nya inställningen.

Pausa/stänga av värme

Aktivera termostaten. Tryck och håll in ▼ tills displayen visar „6 °C“ och tryck sedan på ✓ och displayen visar därför

Oppsetning (mynd 1)

Danfoss Icon™-herbergishastilli er bætt við Danfoss Link™-kerfi úr Danfoss Link™ móðurstöðinni. Nánari upplýsingar má finna í sérstökum leiðbeiningum með Danfoss Link™-móðurstöð.

Pegar hitastillirin er tengdur Link-kerfinu skal fylgja leiðbeiningum á skjá Link™-móðurstöðvarinnar og pegas faríð er fram á það, skal snerta Icon-skjáinn til stilla hann inn. Pegar stillt er á innsetningu sýnir skjár hitastillis hreyfimurstur eins og hér að neðan (mynd 2).

Pegas innsetning hefur tekist er merkt við á skjá hitastillis ✓.

Yttu á merkið til að hætt að innlinum.

Vekja hitastillinn

Snertu skjánn og þá kemur fram raunherbergishiti (mynd A).

Stilla hitastigi

Vektu hitastillinn. Snertu ▲ eða ✓ til að stilla hitastigð (hitastig blíkkar til að gefa til kynna stillingar sem eru í gangi). Snertu ✓ til að staðfestu nýja stillingu.

Gera hlé á / slökva á hitun

Vektu hitastillinn. Yttu á og haltu inni ✓ uns „6 °C“ bírtist á skjánum og ýtið á ✓ og þá bírtist „OFF“ á skjánum. Yttu á ✓ til staðfestingar. Til að fara í fyrri stillingu, vektu hitastilli og snertu ▲ og staðfestu með ✓.

Opnaðu valmynd

Vektu hitastillinn. Snertu og haltu ↪ til að opna valmyndina (mynd B).

Skiptu um valmynd með ▲ eða ✓, staðfestu með ✓. Snertu ↪ til að fara aftur á bak í valmyndinni.

Valmyndir

ME. 1: Framkvæmdu samskiptaprófun á tengingu við móðurstöð. Skilar niðurstöðu á bilinu 0-100 % (80 % eða meira er sterk tenging).

ME. 2: Uppl. / útg. númer, má nota til að auðkenna vöru.

Ath! Takmörkun mælisvið, breytingavörn og stillingar gólfskynjara fara fram í Danfoss Link™ CC-miðstýringu.

Endurstilling (mynd C)**Skipt um rafhlöður** (mynd D)

Pegas rafhlöðurnar eru næstum tæmðar sýnir hitastillirinn „BAT LO“ við virkjun.

Pegas skipt er um rafhlöður skal losa hitastilli af veggþlótu með því að renna honum upp og skipta út rafhlöðum fyrir tvær gæðarafhlöður af gerð AA 1,5V.

FI

Asennus (kuva 1)

Danfoss Icon™ -huonetermostaatti lisätään Danfoss Link™ -järjestelmään Danfoss Link™ CC -keskusyksikön kautta. Katso lisätietoja erillisestä Danfoss Link™ CC -keskusyksikön asennusnojjeesta.

Lisätä termostaatti Link-järjestelmään noudattamalla Link™ CC -keskusyksikön näytön ohjeita ja koskettamalla pyydettäässä Icon™-näytöltä termostaatin siirtämiseksi liittämistilaan. Kun termostaatti on liittämistilassa, näytössä näkyy seuraava liikuva kuviu (kuva 2). Kun termostaatti on liitetty onnistuneesti, siinä näkyy valintamerkki ✓.

Poisto liittämistilasta painamalla valintamerkki.

Termostaatin herättäminen

Kosketa näyttöä – todellinen huonelämpötila tulee näkyviin (kuva A).

Lämpötilan asettaminen

Herätä termostaatti. Aseta lämpötila koskettamalla painiketta ▲ tai ✓ (lämpötilan vilkkumisen osittaa, että asettaminen on käynnissä). Vahvista uusi asetus koskettamalla painiketta ✓.

Lämmityksen tauottaminen/sammuttaminen

Herätä termostaatti. Paina ✓-painiketta, kunnes näytössä näkyy „6 °C“. Paina sitten ✓, niin näytössä näkyy „OFF“. Vahvista painamalla ✓ Palaa edelleiseen asetuspisteeseen herättämällä termostaatti, koskettamalla ▲-painiketta ja vahvistamalla ✓-painikkeella.

Valikon avaaminen

Herätä termostaatti. Aava valikko koskettamalla ja pitämällä painiketta ↪ painettuna (kuva B).

Siirry valikossa ▲- tai ✓-näppäimellä, vahvista ✓-näppäimellä. Siirry valikossa taaksepäin koskettamalla ↪-näppäimellä.

Valikot

ME. 1: Tee yhteyden testaus pääsäätimen yhteydestä. Palautaa tuloksen 0-100 % (80 % tai korkeampi on hyvin voimakas yhteys).

ME. 2: Tuotteen tunnistamisessa voidaan käyttää tietopaneelia/versionumeroa.

Huom! Aluerajoitukseen, lapsilukon ja lattia-auturin asetukset tehdään Danfoss Link™ CC -keskusyksiköstä.

Nollaaminen (kuva C)**Paristojen vaihtaminen** (kuva D)

Kun paristot ovat lähes tyhjät, termostaatti näkyy aktivoituna BAT LO.

Vaihda paristot irrottamalla termostaatti seinälevystä liu'uttamalla sitä ylöspäin. Vaihda paristot kahteen laadukkaaseen AA 1,5V:n paristoon.

LT

Montavimas (1 pav.)

„Danfoss Icon™“ kambario termostato prijungtumas prie „Danfoss Link™“ sistemos atliekamas per „Danfoss Link™ CC“. Daugiau informacijos rasite atskirame „Danfoss Link™ CC“ montavimo vadove.

Norédami prijungti termostatą prie „Link™“ sistemos, vadovaukités „Link™ CC“ ekrane pateikiamais nurodymais, o paskatinti - paleskite, icon™ ekrana, kad įtraukimo režimą. Termostatui veikiant įtraukimo režimu, jo ekrane bus rodomas judantasis simbolis, kaip parodyta toliau (2 pav.).

Kai bus sėkminges įtraukta, termostatas rodys varnelę ✓.

Paspauskite varnelę, kad išteitumėte iš įtraukimo režimo.

Termostato pažadėtinimas

Palietus ekranu rodoma faktinė kambario temperatūra (A pav.).

Temperatūros nustatymas

Pažadinkite termostatą. Norédami nustatyti temperatūrą palieskite ▲ arba ✓ (temperatūros reikšmė blyksi – vyksta nustatymas). Noredami patvirtinti naujus nustatymus palieskite ✓.

Sildymo pristabdymas / išjungimas

Pažadinkite termostatą. Paspauskite ir palaikykite ✓, kol ekrane bus rodoma „6 °C“, tada paspauskite ✓ ir ekrane bus rodoma „OFF“ (išjungta). Paspauskite ✓, kad patvirtintumėte. Norédami sugrįžti prie ankstesnės nustatytos reikšmės, pažadinkite termostatą ir palieskite ▲, tada patvirtinkite palietę ✓.

Meniu atidarymas

Pažadinkite termostatą. Norédami atidaryti meniu, palieskite ir laikykite ↪ (B pav.). Perjunkite meniu rodyklėmis ▲ arba ✓, patvirtinkite pikogramma ✓. Norédami grįžti į ankstesnį meniu, palieskite ↪.

Meniu

ME. 1: Atlikite ryšio bandymą su pagrindiniu valdkliu. Gaunamas rezultatas 0-100 % (80 % arba didesnis rezultatas reikšia stipresnį ryšio signalą).



ME. 2: Informacija / versijos numeris, pagal kurj galima identifikuoti gaminį.

Pastaba! Temperatūros aprıbojimo, apsaugos nuo vagystės ir grindų jutiklio nustatymai parankami per „Danfoss Link™ CC“.

Nustatymas iš naujo (C pav.)**Baterijų keitimas** (D pav.)

Baigiant išsekti baterijoms jüngto termostato ekrane rodomas pranešimas BAT LO.

Kad pakeistumėte baterijas, stumdamai termostatą aukštyn, nuimkite nuo sieninės plokštės ir jdékite kokybiškas AA 1,5 V baterijas.



PL

Instalacja (rys. 1)

Termostat pokojowy Danfoss Icon™ rejestruje się w systemie Danfoss Link™ za pomocą panelu centralnego Danfoss Link™ CC. Dalsze informacje znajdują się w oddzielnej instrukcji instalacji panelu centralnego Danfoss Link™ CC.

Aby zarejestrować termostat w systemie Link™, postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie panelu centralnego Link™ CC, a po wyświetleniu monitu dotknij ekranu Icon, aby uruchomić tryb rejestracji. W trybie rejestracji na ekranie termostatu pojawi się poniżej pokazany ruchomy wzór (rys. 2).

Jeśli termostat zostanie pomyślnie zarejestrowany, na wyświetlaczu pojawi się znaczek wyboru ✓. Naciśnij znaczek wyboru, aby wyjść z trybu rejestracji.

Aktywacja termostatu

Dotknij ekranu. Wyświetlona zostanie aktualna temperatura pomieszczenia (rys. A).

Ustawianie temperatury

Należy aktywować termostat. Dotknij ▲ lub ✓, aby ustawić temperaturę (temperatura miga, co oznacza jej regulację). Dotknij ✓, aby potwierdzić nowe ustawienie.

Pauza/wyłączanie ogrzewania

Należy aktywować termostat. Naciśnij i przytrzymaj ✓, aż na wyświetlaczu pojawi się „6 °C“, następnie naciśnij ✓ i na wyświetlaczu pojawi się „OFF“. Naciśnij ✓, aby potwierdzić wybór. Aby powrócić do poprzedniej wartości zadanej, aktywuj termostat i dotknij ▲, następnie potwierdź przyciskiem ✓.

Otwieranie menu

Należy aktywować termostat. Dotknij i przytrzymaj ↪, aby otworzyć menu (rys. B).

Poruszanie się po menu umożliwia przyciski ▲ i ✓. Aby potwierdzić wybór należy użyć przycisku ✓. Aby cofnąć się w menu, należy dotknąć przycisku ↪.

Menu

ME. 1: Wykonanie testu połączenia z głównym sterownikiem. Wartość wyniku zwracana przez wynosi 0-100 % (wartość 80 % lub wyższa oznacza bardzo dobrą jakość połączenia).

ME. 2: Info/numer wersji można wykorzystać do zidentyfikowania produktu.

Uwaga! Ograniczenie zakresu, zabezpieczenie oraz ustawienia czujników podlogowych dokonuje się z poziomu panelu centralnego Danfoss Link™ CC.

Resetowanie (rys. C)**Wymiana baterii** (rys. D)

Gdy poziom baterii będzie bliski zeru, termostat po włączeniu wyświetli komunikat „BAT LO“ (NIISKI POZIOM BATERII).

Aby wymienić baterię należy zdjąć termostat z płytka naściennej wysuwając go do góry, a następnie dokonać wymiany umieszczając dwie baterie AA 1,5V.

TR

Kurulum (Şekil 1)

Danfoss Link™ sistemine Danfoss Icon™ Oda Termostat eklenmesi Danfoss Link™ CC ile yapılır. Ayrıntılı bilgi için, lütfen Danfoss Link™ CC kurulum kılavuzuna bakın.

Termostati Link™ sistemine dahil etmek için Link™ CC ekranındaki talimatları izleyin ve istendiğinde, kapsama moduna almak için Icon™ ekranına dokunun. Termostat ekranı, kapsama modundayken aşağında gösterildiği gibi hareketli bir desen gösterecektir (resim 2).

Kapsama modundan çıkmak için onay işaretine basın.

Termostati uyandırma

Ekranda dokundurunuda mevcut oda sıcaklığı görüntülenir (Şekil A).

Sıcaklığa ayarlama

Termostati uyandırın. Sıcaklığa ayarlamak için ▲ ya da ✓ düğmesine dokunun (ayar yapıldığını göstermek için sıcaklık yanıp söner). Yeni ayarı onaylamak için ✓ düğmesine dokunun.

Işitmayı durdurma/kapatma

Termostati uyandırın. Ekranda „6 °C“ görünene kadar ✓ düğmesine basılı tutun, ardından ✓ düğmesine basın; ekranда „OFF“ (Kapalı) belirecektir. Onaylamak için ✓ işaretine basın. Önce önceki ayar noktasına dönmek için termostati uyandırıp ▲ düğmesine dokunun ve ✓ ile onaylayın.

Menüyü açma

Termostati uyandırın. Menüyü açmak için ↪ düğmesini basılı tutun (Şekil B).

▲ ve ✓ düğmeleriyle menüyü değiştirin ve ✓ ile onaylayın. Menüde geri gitmek için ↪ düğmesine dokunun.

Menüler

ME. 1: Ana Kontrolör bağlantısında Ağ Testi yapın. Sonuçlar %0-100 olarak gösterilir (%80 ve üzeri çok güçlü bağlantı olarak kabul edilir).

ME. 2: Bilgi/sürüm numarası ürün tanımlamak için kullanılabilir

Not! Aralık sınırlama, kurallama koruması ve zemin sensörü ayarları Danfoss Link™ CC ile yapılmır.

Sıfırlama (Şekil C)**Pilleri değiştirme** (Şekil D)

Pillerin bitmesine yakın, termostat etkinleştirildiğinde „BAT LO“ (Pil Zayıf) uyarısı verecektir. Pilleri değiştirmek için termostati yukarı kaydırarak duvar plakasından ayırin ve iki adet kaliteli AA 1,5 V pille değiştirin.

UA

Montaž (рис. 1)

Кімнатний терморегулятор Danfoss Icon™ реєструється у системі Danfoss Link™ із центральної панелі Danfoss Link™ CC.