


DEVIceguard™

- Samoregulačný vykurovací kábel

... na ochranu striech, odkvapov a
zvodov pred mrazom



Systém DEVIceguard™ ľahko
a rýchlo odstráni nepríjemný
sneh alebo ľad z vašej strechy



Vyhňte sa ostrým a potenciálne
nebezpečným cencúľom
s elektrickým vykurovacím
systémom DEVI



DEVIceguard™

Bezpečné riešenia
nebezpečenstva zimy

DEVI® 
by Danfoss

Danfoss spol. s r.o.
Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce
Tel: +421 232 441 888
zakaznicky servis@danfoss.com

devi.sk

DEVI® 
by Danfoss

DEVlceguard™

- Samoregulačný vykurovací kábel

... na ochranu striech, odkvapov a zvodov pred mrazom

Studené, tuhé zimy často spôsobujú zamrznuté strechy a odkvapy. Nahromadenie snehu spôsobuje kolaps strešných konštrukcií a visiace cencúle vytvárajú nebezpečné situácie pre okoloidúcich. DEVlceguard™ je samoregulačný vykurovací kábel, ktorý rozpúšťa ľad a sneh a zaisťuje bezpečný odtok topiacej sa vody v odkvapoch a zvodoch.

Systém ochrany DEVlceguard™ spoľahlivo zabráňuje tvorbe námrazy v odkvapoch.

- Ochrana pred zatečením topiacej sa vody do pod strešnú krytinu
- Ochrana proti cencúľom a proti ľadu v odkvapoch
- Ochrana životov, zdravia a majetku
- Ochrana pred škodami spôsobenými ľadom a snehom

Technické údaje:


Aplikácia	Strecha / odkvap / zvod
Farba	Čierna
Rozmery	12 x 6mm
Vonkajší plášť	Polyolefin UV beständi
Menovité napätie	230V
Výkon	18 W/M pri 0°C (ca. 36W/m v ľadovej vode)
Kapacitný zvodový prúd	30 mA/km vykurovací kábel
Minimálna teplota inštalácie	-5°C
Najnižšia povolená teplota zapnutia	-40°C
Maximálna prípustná teplota okolia	65°C
Maxim. povolená teplota okolia je vylúčená.	85°C
Dĺžka PTC termistora	5m
Počet vykurovacích káblov	9 rôzne dĺžky
Norma	SEMKO SS4242411
Záruka	5 rokov



Jednou z hlavných výhod vykurovacieho kábla **DEVlceguard™ Ready made™** je dodávka s hotovou spojkou z výroby tj. vykurovacím káblom a termistorom PTC /studeným koncom/ - to znamená, že vykurovací kábel je možné inštalovať jednoduchšie a rýchlejšie. 5 m dlhý PTC termistor tiež uľahčuje inštaláciu a počet 9 rôznych dĺžok poskytuje širokú škálu vykurovacích káblov na nájdenie toho správneho produktu pre váš projekt

DEVlceguard™	
2 m	36W/0°C
4 m	72W/0°C
6 m	108W/0°C
8 m	144W/0°C
10 m	180W/0°C
15 m	270W/0°C
23 m	414W/0°C
30 m	540W/0°C
50 m	900W/0°C

Tepelný výkon DEVlceguard™:



Minimalizácia spotreby energie

Aby ste predišli zbytočnej spotrebe energie, odporúča sa nainštalovať termostat **DEVlreg™** na ovládanie vykurovacieho kábla. Termostaty **DEVlreg™** ponúkajú jednoduché a efektívne ovládanie, pričom zohľadňujú oboje – hospodárnosť aj komfort. DEVI má vo svojom sortimente rôzne termostaty, napr.: **DEVlreg™ 316**, **DEVlreg™ 330** alebo **DEVlreg™ 850**.