

FJERNVARMEANLÆG

FORINDSTILLING AF
RADIATORVENTILER

Ventiltype Dimension Gulv- areal pr. rad.	RA-N			RA-U	
	3/8"	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"
0-5 m ²	2	2	2	2	2
5-10 m ²	2	2	2	3,5	3,5
10-15 m ²	3	3	2	4,5	4,5
15-20 m ²	3,5	3,5	2,5	5	5
20-25 m ²	4,5	4	3,5	5,5	5,5
25-30 m ²	5	4,5	4	6	6

Vejledende forindstillingstal ved differenstryk ≈ 1 m VS

KEDELANLÆG

FORINDSTILLING AF
RADIATORVENTILER

Ventiltype Dimension Gulv- areal pr. rad.	RA-N			RA-U	
	3/8"	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"
0-5 m ²	2	2	2	3,5	3,5
5-10 m ²	3,5	3,5	2,5	4,5	4,5
10-15 m ²	5	4,5	4	5,5	5,5
15-20 m ²	6	5,5	4,5	7	7
20-25 m ²	7	6	5,5	N	N
25-30 m ²	N	N	N	N	N

Vejledende forindstillingstal ved differenstryk ≈ 1 m VS