

Guida all'uso

Danfoss *Icon*™ Display

Termostato ambiente, 220-240 V~, 50/60 Hz

Introduzione

Danfoss *Icon*™ Display è un termostato ambiente sviluppato appositamente per sistemi di riscaldamento a pavimento elettrico. È disponibile in quattro diversi design per soddisfare le esigenze dei vari mercati internazionali.

L'utilizzo di Danfoss *Icon*™ Display è facile e molto intuitivo. È sufficiente impostare la temperatura di comfort desiderata ed il termostato regolerà la temperatura ambiente in base al valore inserito.


Attivazione del termostato

Toccare lo schermo per attivare Danfoss *Icon*™ Display.

Viene visualizzata la temperatura ambiente attuale. L'icona **Riscaldamento**  è visualizzata se il termostato ha acceso il riscaldamento.

Toccare  per tornare alla schermata precedente.

Lo schermo si spegne dopo 10 secondi di inattività.




Impostazione della temperatura

Attivare il termostato.

Toccare  oppure  per impostare la temperatura ambiente desiderata.

La temperatura lampeggia per indicare che l'impostazione è in corso.

Toccare  per confermare l'impostazione.



Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Premere contemporaneamente  e  per almeno 3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica del termostato Danfoss *Icon*™ Display.

Sul display vengono visualizzati alternativamente **dE L** e **AL L**.

Toccare  per confermare.

Menu


Attivare il termostato.

Premere  per 3 secondi per accedere ai menu utente **ME. 1** e **ME. 2**.

Premere  oppure  per scorrere tra i menu.

Premere  per scegliere il menu.

(Per accedere ai menu di installazione **ME. 3** e **ME. 4**, premere di nuovo  per 3 secondi).



ME. 1 Limitazione della temperatura

Premere **SE** e **HI** per passare all'impostazione della temperatura più alta. Premere  oppure  per impostare la temperatura più alta.

Premere **SE** e **LO** per passare all'impostazione della temperatura più bassa. Premere  oppure  per impostare la temperatura più bassa.

Confermare la scelta con .

Intervallo di temperatura predefinito: da 5 a 35 °C.

ME. 2 ID prodotto

Codice di produzione.

I menu 3 e 4 sono riservati all'installatore

ME. 3 Impostazione del tipo di attuatore

Premere  oppure  per scegliere tra **Normalmente chiuso** **NC** o **Normalmente aperto** **NO**.

Confermare con .

ME. 4 Impostazione delle caratteristiche di emissione di calore del pavimento

Premere  oppure  per impostare l'emissione di calore Veloce **FA S**, Media **ME d** o Lenta **SL Q**.

Confermare con .

Danfoss S.A.

Corso Tazzoli 221
10137 Torino
Tel.: +39 011 3000 511
Fax: +39 011 3000 575
E-mail: info@danfoss.it
www.danfoss.it

Milano:
Parco Tecnologico Energy Park
Via Energy Park 22
20871 Vimercate (MB)
Tel.: +39 039 6850 308

Bologna:
Via Natale Salieri 33/35
40024 Ca' Bianca - Castel San Pietro
Terme (BO)
Tel.: +39 051 6054 491

La Danfoss non si assume alcuna responsabilità circa eventuali errori nei cataloghi, pubblicazioni o altri documenti scritti. La Danfoss si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza previo avviso, anche per i prodotti già in ordine sempre che tali modifiche si possano fare senza la necessità di cambiamenti nelle specifiche che sono già state concordate. Tutti i marchi di fabbrica citati sono di proprietà delle rispettive società. Il nome Danfoss e il logotipo Danfoss sono marchi depositati della Danfoss A/S. Tutti i diritti riservati.