

RET1000 en RET2000

Uitstekend afleesbare en **eenvoudig** bedienbare kamerthermostaten

- Eenvoudig met draaiknop of druktoetsen in te stellen
- Leverbaar in bedrade en draadloze versies
- Groot en goed afleesbaar display met backlight
- Oplichtend symbool bij warmtevraag
- Begrensbare maximum en minimum temperatuurinstelling



53%

van de mensen die
slecht zien draagt
geen bril of een bril
met onjuiste sterkte.



Geschikt voor elke type verwarmingssysteem

Overal inzetbaar, altijd gemak



RET1000



RET2000



RET2000B-RF



RX1-S

RET2000 Modellen

RET2000 digitale kamerthermostaten combineren een strak modern design met een makkelijk af te lezen display. Door een ingebouwde backlight, is deze thermostaat ook ideaal op plekken welke slecht verlicht zijn. Extra functies zijn de begrensbare maximum en minimum temperatuurinstelling om ongewenst gebruik te voorkomen.

RET1000 Modellen

De goed geproportioneerde draaiknop en de heldere temperatuurschaal maakt het instellen voor iedereen gemakkelijk. Ook de RET1000 is voorzien van een begrensbare maximum en minimum temperatuurinstelling. Alle RET1000 thermostaten bevatten stijlvolle ledpictogrammen waarmee duidelijk wordt weergegeven of er warmtevraag wordt gegenereerd.

Besturen van alle mogelijke verwarmings- en koelsystemen

Het potentiaalvrije wisselcontact biedt grenzeloze flexibiliteit voor het in- en uitschakelen van zowel 24V als 230V apparaten. Voor toepassing in koelsystemen kan via een DIP-switch de uitgangsl logica eenvoudig worden omgekeerd.

Draadloze sets, klaar voor gebruik

Voor de draadloze communicatie van de RET2000B-RF set, heeft Danfoss gekozen voor de zekerheid van een bi-directioneel (2-weg) draadloos signaal.

In tegenstelling tot veel andere (goedkopere) draadloze systemen, biedt het 2-weg besturingsprotocol inzicht voor zowel installateur als eindgebruiker. De RX1-S ontvanger doet een terugmelding aan de RET2000B-RF om te laten weten of opdrachten correct zijn uitgevoerd. U ziet dus direct bij installatie of de draadloze verbinding betrouwbaar functioneert. Bovendien zijn de thermostaat en ontvanger al in de fabriek aan elkaar gekoppeld waardoor u tijd bespaart.

Bedrade thermostaten RET1000 en RET2000

Type	Bediening	Voeding	Uitgang	Bestelnummer
RET1000B	Draaiknop	2 x AA batterijen	aan/uit wisselcontact	087N645100
RET2000B	Druktoets	2 x AA batterijen	aan/uit wisselcontact	087N644100
RET1000M	Draaiknop	230Vac	aan/uit wisselcontact	087N645000
RET2000M	Druktoets	230Vac	aan/uit wisselcontact	087N644000

Draadloze setverpakking RET2000B-RF + RX1-S ontvanger

Type	Bediening	Voeding	Uitgang	Bestelnummer
RET2000B-RF set	Druktoets	2 x AA batterijen	aan/uit wisselcontact op RX1-S ontvanger	087N644400

Danfoss B.V. • Heating Segment • Postbus 218, 3100 AE Schiedam

Tel.: 010 249 21 10 • Email klimaatregeling@danfoss.nl • www.klimaatregeling.danfoss.nl

Danfoss kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke fouten in catalogi, handboeken en andere documentatie. Danfoss behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving haar producten te wijzigen. Dit geldt eveneens voor reeds bestelde producten, mits zulke wijzigingen aangebracht kunnen worden zonder dat veranderingen in reeds overeengekomen specificaties noodzakelijk zijn. Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke bedrijven. Danfoss en het Danfoss-logo zijn handelsmerken van Danfoss A/S. Alle rechten voorbehouden.