


ENGINEERING  
TOMORROW



# Danfoss Product Store Tienda Online

store.danfoss.es



# DANFOSS PRODUCT STORE

## PLATAFORMA ONLINE

Nueva **plataforma online mejorada** donde los usuarios puedan **buscar, comparar y realizar pedidos** de todos los productos Danfoss, una vez iniciada su sesión de forma **rápida y sencilla**.

Una experiencia altamente relevante.

[store.danfoss.es](https://store.danfoss.es)



El sitio ha cambiado.



### Optimice su negocio



Comparación de productos

Compare productos para encontrar lo



Documentos y diseños

Documentos y diseños para su



Seleccione y configure


Con el configurador puede personalizar



Para usuarios registrados

Para usuarios registrados ofrecemos la

## DANFOSS PRODUCT STORE explicado en 50 segundos



# DANFOSS PRODUCT STORE

## Múltiples beneficios:




### COMPRA FÁCIL

**Autoservicio 24 horas, los 7 días a la semana**, lo que facilita a nuestros clientes comprar en Danfoss



### BÚSQUEDA DE PRODUCTO

**Busque y explore de forma intuitiva** el código o la categoría del producto



### COMPARE PRODUCTOS

**Compare productos** de forma visual para una elección óptima



### DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, SOFTWARE & PLANOS

**Compruebe y descargue** documentación técnica actual, planos y software



### MI LISTA DE PRODUCTOS

**Compre fácilmente** aunque no sea cliente directo de Danfoss



### PRECIO & DISPONIBILIDAD

**Consulte** precio y disponibilidad, así como su historial de pedidos, vea su estado y haga **seguimiento**



### APTA PARA MÓVILES

**Accesible desde móviles**, tablets y portátiles, lo que facilita su uso a los clientes en movimiento



## BÚSQUEDA DE PRODUCTO

Búsqueda avanzada y filtros según especificaciones técnicas hacen que la selección del producto sea rápida y sencilla.

mbs

**Categorías de productos**

- > **MBS 9200, Compact pressure transmitters** en Product Type
- > **MBS 1900, Pressure Transmitters** en Product Type

**Productos**

- Transmisor de presión, MBS 1900, -1.00 bar - 16.00 bar, -14.50 psi - 232.06 psi  
**064G6587**  
5702423288014
- Transmisor de presión, MBS 1900, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi  
**064G6501**  
5702423269747
- Transmisor de presión, MBS 1900, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi  
**064G6521**  
5702423273225

Inicio / mbs

**Filtros**

- Amortiguador de impulsos  
 No (471)  
 Sí (207)
- Cable  
 19.7 (1)  
 79 (28)  
 118 (1)  
 196 (1)  
 590 (2)
- Cantidad por formato de embalaje  
1 (1)  
6 (4)  
8 (110)  
12 (18)  
14 (394)  
[+ Mostrar todo](#)
- Compensated temp. range [°C] [Max]  
 70 (4)  
 80 (544)  
 100 (83)

**Ha buscado:**

mbs

Se muestra(n) 700 producto(s)

- Transmisor de presión, MBS 1900, -1.00 bar - 16.00 bar, -14.50 psi - 232.06 psi  
> **064G6587**  
Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector, Tipo de conexión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 1900-9011-A1AB08-0  
**Tamaño del paquete** 20
- Transmisor de presión, MBS 1900, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi  
> **064G6501**  
Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Conex. elect.: Conector, Tipo de conexión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1900-1811-A0AB04-0  
**Tamaño del paquete** 45



## DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, SOFTWARE & PLANOS

Toda información relevante del producto como documentos, especificaciones, imágenes, respuestos y accesorios, softwares, etc, disponible para su descarga.

Puede descargarse el Manual de Usuarios de Product Store aquí. > Más información

Inicio / Sensing Solutions / Válvulas / Válvulas solenoides, Fluid Controls / 032U6535 > Exportar página

**032U6535**  
Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, NPT, 1 1/4, EPDM  
Homologación: LISTADO POR C.U.L.U.S. CE, DNVGL-CG-0339, GL; Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vías: 2/2

Detalles del producto Documentos Imágenes Accesorios Repuestos

**Detalles del producto**


Peso bruto	2.34 kg	EAN	5702423031528
Peso neto	1.99 kg		

032U6535 Contacto +Añadir a mi lista de productos

Detalles del producto **Documentos** Imágenes Accesorios Repuestos

**Documentos**

Tipo de documento	País	Lingüístico	Título del documento	Acción
Certificado de seguridad marítima	España	Inglés	DNV TAA0000085 Rev. 4 (0365840192944-0301) 240 KB	PDF
Certificado de seguridad mecánica	España	Inglés	UL MH7648 (0366040919099-0201) 359 KB	PDF
Declaración de la UE	España	Inglés	Danfoss EU 033F0682.06 (0365934581247-0101) 952 KB	PDF



# COMPARACIÓN DE PRODUCTOS

La funcionalidad de comparar productos facilita la comparación de diferentes variantes de un producto.

Inicio / Climate Solutions - heating / Cabezas termostáticas de radiador / Sensores de radiador / Sensor de ambiente mTRV

## Sensor de ambiente mTRV + Añadir 21 a Mi lista de productos

Filtros

Tipo ▲

Busque en los valores de filtri:

- RA 2000 Sensores (5)
- RA con ajuste remoto (3)
- RAS-C2 Sensores (1)
- RTW-K Sensores (1)
- Sensores RA/V (2)

+ Mostrar todo

Tipo de sensor ▲

- Incorporado (2)
- Regulador de temp. a distancia (3)
- Sensor incorporado (10)
- Sensor remoto (6)

Diseño del sensor ▲

- RA 2000 (8)
- RA/V 2000 (2)

Se muestra(n) 21 producto(s) Ordenar por: Relevancia ▼



RA 2000 Sensores, RA 2910, Gas, Tipo de sensor: Sensor incorporado, 5 °C - 26 °C, RA

**> 013G2910**

Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, conexión con anillo de fijación y tornillo Allen

**Contacto**

+ Añadir a la lista de comparación

+ Añadir a mi lista de productos

---



RA 2000 Sensores, RA 2920, Gas, Tipo de sensor: Sensor incorporado, 5 °C - 26 °C, RA

**> 013G2920**

Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, tamperproof, conexión con anillo de fijación y tornillo Allen

**Contacto**

+ Añadir a la lista de comparación

+ Añadir a mi lista de productos

[> Mostrar solo diferencias](#)

[> Exportar página](#)

+ Añadir 3 a Mi lista de productos

	> 013G2910	> 013G2920	> 013G2922
	+Añadir a mi lista de productos	+Añadir a mi lista de productos	+Añadir a mi lista de productos
			
	<b>Contacto</b>	<b>Contacto</b>	<b>Contacto</b>
<b>Peso bruto</b>	0.14 kg	0.16 kg	0.23 kg
<b>Peso neto</b>	0.14 kg	0.16 kg	0.23 kg
<b>EAN</b>	5702420054728	5702420048215	5702420048222
<b>Color</b>	RAL 9016 en blanco	RAL 9016 en blanco	RAL 9016 en blanco
<b>Descripción</b>	Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, conexión con anillo de fijación y tornillo Allen	Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, tamperproof, conexión con anillo de fijación y tornillo Allen	Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, tamperproof, conexión con anillo de fijación y tornillo Allen
<b>Diseño del sensor</b>	RA 2000	RA 2000	RA 2000
<b>Función de cierre</b>	No	No	No

[> Eliminar todos](#)



## MI LISTA DE PRODUCTOS

¿No tiene acceso a Product Store? ¿No es cliente directo de Danfoss?=> Puede crear **su lista de productos en Danfoss Product Store** y compartirla con su distribuidor Danfoss para que se puedan gestionar rápidamente el pedido.

Inicio / Climate Solutions - cooling / Compresores / Compresores para refrigeración / Compresores alternativos Maneurop para refrigeración

### Filtros

Tipo

- MT (84)
- MTZ (107)
- NTZ (28)

Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz]

Busque en los valores de filtro

- 200-230/3/60 (50)
- 208-230/1/60 (22)
- 220-240/1/50 (17)
- 230/3/50 (25)
- 380/3/60 (26)

+ Mostrar todo

Formato de empaquetado

- Paquete individual (156)
- Paquete industrial (63)

Número de modelo

Busque en los valores de filtro

## Compresores alternativos Maneurop para refrigeración

+ Añadir 219 a Mi lista de productos

Se muestra(n) 219 producto(s) Ordenar por: Relevancia



Compresor alternativo, NTZ048A4LR1B  
> **120F0226**  
Refrigerantes: R404A; R452A; R454C; R455A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz]: 400/3/50 460/3/60

Contacto  
+ Añadir a la lista de comparación  
+ Añadir a mi lista de productos



Compresor alternativo, NTZ048A4LR1B  
> **120F0227**  
Refrigerantes: R404A; R452A; R454C; R455A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz]: 400/3/50 460/3/60

Contacto  
+ Añadir a la lista de comparación  
+ Añadir a mi lista de productos

## My Product List

> Exportar la lista > Iniciar sesión para guardar la lista

Total de productos: 2  
Fecha de caducidad: 19/10/2022 > Extender fecha de caducidad

Esta lista se generó a partir de Danfoss Product Store y se hizo inicialmente para Francia. Tenga en cuenta que esta lista siempre está validada por el portafolio del país en el que se encuentra. Si la abre en una tienda de otro país, el estado del producto puede cambiar.

La lista puede ser compartida con otros mediante un link y si usted es un usuario registrado puede salvar la lista.

Desplegar

Seleccionar todo	Código de Material	Descripción	Cantidad	Comentarios	Estado del producto
<input type="checkbox"/>	> 013G2770	TA Sensores, RA 2770, Líquido, Tipo de sensor: Sensor incorporado, 8 °C - 21 °C	1	> Añadir comentarios	No encontrado en el portafolio
<input type="checkbox"/>	> 120F0226	Compresor alternativo, NTZ048A4LR1B	1	> Añadir comentarios	En el portafolio

Eliminar Compartir lista

## Compartir lista

Por favor, copie este enlace para compartir la lista con cualquier persona que desee. Tenga en cuenta que esta lista solo estará disponible hasta 19/10/2022.

<https://store.danfoss.com/es/es/product-list/00008FGC/870939855>

Copiar el enlace Terminado



## COMPRA FÁCIL

(sólo para clientes directos de Danfoss)

Pedido rápido, avanzado y recurrente para realizar pedidos de forma más fácil y sencilla.

### Pedido rápido

Añadir código directamente a la cesta

Código del producto	Cantidad
Código	Cant.
Código	Cant.

**Añadir a la cesta**

[> Avanzado](#)

### Opciones de pedido avanzadas

Esta función le permite cargar un número de líneas de pedido directamente en su cesta desde una exportación de archivos de su propio sistema. Puede copiar/pegar (desde Excel) o cargar desde un archivo en formato de texto delimitado por tabulaciones o CSV. La carga requiere una columna/campo de cantidad y código. Además, también se puede incluir en la carga una nota de línea de pedido y la fecha solicitada. El orden de estos campos no es importante. Un ejemplo de un formato de línea de pedido sería: código, cantidad, fecha solicitada, nota de línea de pedido.

#### Subir archivo o copiar y pegar pedido

Subir archivo  
 Copiar/Pegar pedido como texto

Se puede cargar un archivo de texto de estilo CSV que utilice coma, punto y coma o tabulador como carácter de separación.

Seleccionar archivo **Examinar**

### Artículos del pedido

[v Desplegar](#)

Volver a solicitar	Código	Descripción	Cantidad	Precio total
<input checked="" type="checkbox"/>	10 <a href="#">v 131L9872</a>	FC-101P22KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXXXXXDX	1	

Peso neto Total (kg): 9,5 <sup>1</sup>  
Peso bruto Total (kg): 10,76 <sup>2</sup>

**Volver a solicitar artículos seleccionados**



## CONTROL SENCILLO

(sólo para clientes directos de Danfoss)

Historial de pedidos y seguimiento de transporte para que pueda verificar el estado de sus pedidos 24/7.

### Historial de pedidos

Inicio / Mi cuenta / Historial de pedidos [Exportar](#)

**Buscar**

Nº de pedido Danfoss

Nº de pedido del cliente

Introducido por usuario

Código

Número de albarán

Número de factura

Desde  Hasta

Estado

**Buscar** [Eliminar filtros](#)

Nº de pedido Danfoss	Nº de pedido del cliente	Fecha del pedido	Estado del pedido
		01/07/2022	Abierto

### Envíos

[v Desplegar](#)

Código	Descripción	Cantidad
10 <a href="#">v 084H4521</a>	Sensor de nivel de líquido, AKS 4100 U, Versión con cable 280800400018	1

**Dirección de envío:**

**Fecha de envío:** 11/07/2022

**Empresa de transporte:** DACHSER (Parcel)

**Identificador de seguimiento:** [> 200](#)

**Número de factura:** [> 6100](#)

**Número de albarán:** 200

**Estado:** Cerrado



## PRECIO & DISPONIBILIDAD

(sólo para clientes directos de Danfoss)

Consulte precio y disponibilidad de uno o varios artículos.

Comprobación de disponibilidad


Fecha prevista: 01/09/2022

Grupo	Código	Descripción	Cantidad	Fecha de envío estimada	Precio Neto unitario	Precio total
▼	120F0226	Compresor alternativo, NTZ048A4LR1B	1	01/09/2022	€	€
▼	120F0227	Compresor alternativo, NTZ048A4LR1B	12	08/09/2022	€	€



## APTA PARA MÓVILES

Diseñada para una experiencia optimizada en teléfonos móviles, tabletas o ordenadores.



# DANFOSS PRODUCT STORE

## Nuestro soporte online

Para cualquier consulta o Soporte necesario, por favor contacte con nuestro

### Customer Service Center:

Email: [csciberia@danfoss.com](mailto:csciberia@danfoss.com)

Teléfono: +34 91 198 61 00



### Oficinas centrales de Danfoss Iberia:

Danfoss S.A.  
Caléndula 93, El Soto de la Moraleja  
Edificio I Miniparc III,  
28109 Alcobendas  
España  
Tel: +34916586688

Danfoss SA, delegación  
C/ Colom, 406-C Pol. Ind. Santa Margarida  
08223 Terrassa  
España  
Tel. +34938774506

Danfoss SA, delegación  
Solsonés, 2, esc. B, local C2  
08820 El Prat de Llobregat  
España  
Tel. +34916586688

Danfoss S.A. delegación  
Gran Vía 19-21- 2ª planta.  
Oficina 201  
48001 Bilbao  
España  
Tel. +34916586688

Cualquier información, incluida, entre otras, la información sobre la selección del producto, su aplicación o uso, el diseño del producto, el peso, las dimensiones, la capacidad o cualquier otro dato técnico presente en los manuales de los productos, descripciones de catálogos, anuncios, etc., independientemente de si se ofrece por escrito, oralmente, electrónicamente, en línea o mediante descarga, se considera información de carácter informativo y solo será vinculante en la medida en que se haga referencia explícita a dicha información en un presupuesto o confirmación de pedido. Danfoss no acepta ninguna responsabilidad por posibles errores que pudieran aparecer en sus catálogos, folletos, vídeos y otros materiales. Danfoss se reserva el derecho a modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a los productos solicitados pero no entregados, siempre que dichas alteraciones puedan realizarse sin cambios en la forma, el ajuste o la función del producto. Todas las marcas comerciales que aparecen en este material son propiedad de Danfoss A/S o de empresas del grupo Danfoss. Danfoss y el logotipo de Danfoss son marcas comerciales de Danfoss A/S. Todos los derechos reservados.