

Ersatz-Thermostatkopf – Schnellübersicht

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

34 mm Schablone

Altfühler RA/V
(Ø Ventilhals 34 mm)



Altfühler RA/VL
(Ø Ventilhals 26 mm)



26 mm Schablone

Ersatz-Thermostatkopf



Aero™ RA/V
Eingebauter Fühler*
(Best.-Nr. 015G4560)

Aero™ RA/VL
Eingebauter Fühler*
(Best.-Nr. 015G4550)



Danfoss Eco™ oder Danfoss Ally™

Programmierbarer, elektron. Thermostatkopf (Best.-Nr. 014G1001 o. 014G2420)
sowie RAVL- und RAV-Adapter-Set inklusive Stopfbuchse (Best.-Nr. 014G0250)



*Auch in der Ausführung mit Fernfühler erhältlich.

Ersatz-Thermostatkopf – Schnellübersicht

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

RA 2000

Befestigung mit 2 mm
Innensechskantschraube oder
mit Schnappverschluss erhältlich.



Fremdfabrikate

mit Gewindeanschluss
M30 x 1,5



Ersatz-Thermostatkopf



React™ RA click

Eingebauter Fühler* (Best.-Nr. 015G3090)



Aero™ RA click

Eingebauter Fühler* (Best.-Nr. 015G4590)



React™ M30

Eingebauter Fühler* (Best.-Nr. 015G3030)



Redia™ M30

Eingebauter Fühler mit Nullabsperung
(Best.-Nr. 015G3339)



Danfoss Eco™ oder Ally™ Programmierbarer, elektronischer Thermostatkopf
inklusive Adapter für RA- und M30 x 1,5-Anschluss (Best.-Nr. 014G1001 o. 014G2420)

*Auch in der Ausführung mit Nullabsperung oder Fernfühler erhältlich.

