

Adatlap

Micro Plate hőcserélő (MPHE – Micro Plate Heat Exchanger): XB59

Leírás



Micro Plate hőcserélők - a Danfoss forradalmi technológiája.

Az MPHE jellegzetes egyedi mintázatú lemezei hatékonyabban teszik lehetővé a hőátadást, mint bármilyen korábbi fajtájú hőcserélő.

Előnyök:

- Energia- és megtakarékos
- Jobb hőátadás
- Kisebbs nyomásvesztés
- Rugalmasabb kialakítás
- Hosszabb élettartam

erről bővebben:

store.danfoss.com

Az XB59 olyan réz forrasztott hőcserélő, amelyek távfűtésre, távhűtésre és más fűtési alkalmazásokra terveztek és alakítottak ki.

Tanúsítvány:

Nyomástartó berendezések (PED) irányelv.

Rendelés

Hőcserélő XB59M-1

| Kép | A lemezek száma, n | Kódszám |
|-----|--------------------|----------|
| | 30 | 004B1920 |
| | 36 | 004B1921 |
| | 40 | 004B1922 |
| | 50 | 004B1923 |
| | 60 | 004B1932 |
| | 70 | 004B1933 |
| | 80 | 004B1934 |
| | 90 | 004B1936 |
| | 100 | 004B1937 |
| | 110 | 004B1938 |
| | 120 | 004B1939 |
| | 140 | 004B1940 |
| | 160 | 004B1941 |
| 180 | 004B1942 | |
| 200 | 004B1943 | |

Tartozékok — Konzolkészlet XB59

| Kép | Kódszám |
|-----|----------|
| | 004B1245 |

Tartozékok — Hőszigetelések

| Typ ptyty (liczba ptyt) | Kódszám |
|-------------------------|----------|
| 30-50 | 079G1671 |
| 51-100 | 079G1672 |
| 101-140 | 079G1673 |
| 141-200 | 079G1674 |

Tartozékok — Toldatok

| Forrasztható | Rend. szám* |
|-----------------|-------------|
| 28 mm-es csövek | 004B2910 |
| 35 mm-es csövek | 004B2911 |
| 42 mm-es csövek | 004B2912 |

| Hegeszthető | Rend. szám* |
|-------------|-------------|
| DN 32 | 004B2907 |
| DN 40 | 004B2908 |
| DN 50 | 004B2909 |

* Két darabból álló készlet.

