





ECfoil Mirror

Un sistem eficient pentru a menține oglinda complet dezaburită.

Instalare rapidă și ușoară, partea autoadezivă a foliei de încălzire este așezată pe partea din spate a oglinzii.

Consum redus de energie și activare automată în momentul aprinderii luminii.

Specificații tehnice:

Beneficii <ul style="list-style-type: none"> • Instalare ușoară și rapidă • Consum redus de energie • Activare automată Certificări  Conformitatea cu standardele <ul style="list-style-type: none"> • Aprobare prin SGS pentru Norma EN BS EN 60335-1:2002+*Amd. de la 1 la 6 • BS EN 60335-2-30:2003+*Amd.1 și 2 	Tensiune de funcționare	230 V~
	Putere de ieșire	200 W/m ²
	Temperatură ambiantă max.	80 °C
	Clasă IP	44
	Clasă de protecție	Clasa II - 
	Cablu rece	95 cm

Tipuri

Nr. produs	Tip	Dimensiuni	Putere	Nr. EAN
088L1600	ECfoil Mirror	274 x 358 mm	17,5 W	5703466180853
088L1601	ECfoil Mirror	410 x 524 mm	40 W	5703466180860
088L1602	ECfoil Mirror	708 x 524 mm	70 W	5703466180877