

Ficha Técnica

# Telemando

## IK3 Transmisor

El IK3 es un telemando altamente personalizable que cuenta con diferentes características y accesorios. Estos telemandos están preparados para ayudar al operario con un diseño ergonómico que permite trabajar de una manera segura y eficiente.

### Características

- Hasta 3 joysticks o 6 manetas
- Radio Multibanda con comunicación Full-Duplex
- Altamente personalizable
- Pantalla TFT color de 3.5"
- Módulo externo SIM EEPROM extraíble

### Beneficios

- Fácil y rápido mantenimiento
- Alta resistencia a impactos
- Ergonomía innovadora
- Asas antideslizantes
- Gestión de frecuencias frente a interferencias

### Aplicaciones asociadas

- Elevación industrial y automatización
- Vehículos y grúas de construcción y minería
- Vehículos industriales
- Agrícola y forestal
- Marítimo



La literatura técnica completa está en línea en [www.danfoss.com](http://www.danfoss.com)



| Transmisor                       | IK3                                      |
|----------------------------------|--|
| Función de Stop                  | Cat. 3-PLd                               |
| Grado de Estanqueidad            | IP65/NEMA4                               |
| Sistema Anti condensación        | Lamina Goretex                           |
| Banda de Frecuencia              | Multibanda (400 - 930 MHz)               |
| Mecanismos Principales (Nº máx.) | Joystick (3)/Paddle (6)                  |
| Mecanismos Auxiliares            | Pulsador, Manipulador, Selector rotativo |
| EEPROM Extraíble                 | Externa                                  |
| Tipo de Batería                  | BT27IK                                   |
| Autonomía                        | 16 horas                                 |
| Temperatura de Trabajo           | -20 °C to 70 °C (-4 °F to 158 °F)        |
| Peso (batería incluida)          | 1780 gramos                              |
| Tipo de Sujeción                 | Cinturón / Bandolera                     |
| Display                          | TFT Color 3.5"                           |
| Conexión Cable                   | SI (Conector M12)                        |
| Limitador de Alcance             | SI                                       |
| Receptores asociados             | R13, R70, R70 PLUS, MPCAN, MP20          |