

Ficha Técnica

Telemando

IK3 Transmisor

El IK3 es un telemando altamente personalizable que cuenta con diferentes características y accesorios. Estos telemandos están preparados para ayudar al operario con un diseño ergonómico que permite trabajar de una manera segura y eficiente.

Características

- Hasta 3 joysticks o 6 manetas
- Radio Multibanda con comunicación Full-Duplex
- Altamente personalizable
- Pantalla TFT color de 3.5"
- Módulo externo SIM EEPROM extraíble

Beneficios

- Fácil y rápido mantenimiento
- Alta resistencia a impactos
- Ergonomía innovadora
- Asas antideslizantes
- Gestión de frecuencias frente a interferencias

Aplicaciones asociadas

- Elevación industrial y automatización
- Vehículos y grúas de construcción y minería
- Vehículos industriales
- Agrícola y forestal
- Marítimo



La literatura técnica completa está en línea en www.danfoss.com



Transmisor	IK3
Función de Stop	Cat. 3-PLd
Grado de Estanqueidad	IP65/NEMA4
Sistema Anti condensación	Lamina Goretex
Banda de Frecuencia	Multibanda (400 - 930 MHz)
Mecanismos Principales (Nº máx.)	Joystick (3)/Paddle (6)
Mecanismos Auxiliares	Pulsador, Manipulador, Selector rotativo
EEPROM Extraíble	Externa
Tipo de Batería	BT27IK
Autonomía	16 horas
Temperatura de Trabajo	-20 °C to 70 °C (-4 °F to 158 °F)
Peso (batería incluida)	1780 gramos
Tipo de Sujeción	Cinturón / Bandolera
Display	TFT Color 3.5"
Conexión Cable	SI (Conector M12)
Limitador de Alcance	SI
Receptores asociados	R13, R70, R70 PLUS, MPCAN, MP20