

Tekninen esite | Danfoss Ally™ tuoteperhe

# Danfoss Ally™ Gateway

## Sovellus



Danfoss Ally™ Gateway on ohjelmoitava ohjauslaite, joka yhdistää langattomasti kaikki Danfoss Ally™ laitteet internetiin ja ohjaa älykkäästi lämmitystä ilmaisen sovelluksen avulla. Sovellus on ladattavissa Google Play -kaupasta ja App Storesta.

Virtalähde ja LAN -kaapeli internet -yhteyttä varten sisältyvät pakkaukseen.

- Ohjaa päivittäistä lämmitysaikataulua huonekohtaisesti mahdollistaen nopeat ja helpot muutokset haluttaessasi.
- Esilämmitys -toimintoa käytetään varmistamaan, että oikea lämpötila on juuri silloin kuin halutaan. Kun esilämmitys -toiminto on "Päällä" se tarkoittaa, että se on nousemassa kohti seuraavaa aikataulutettua "kotona" -tilaa.
- Danfoss Ally™ Gatewayn ohjelmisto päivitetään automaattisesti internetin välityksellä.

Yhden järjestelmän sisällä olevien yksiköiden lukumäärä ei saa ylittyä:


Danfoss Ally™ Gateway	1 kpl
Danfoss Ally™ Patteritermostaatti	32 kpl
Danfoss Icon™ Pääsädin	3 kpl
Danfoss Zigbee toistin	>10 kpl

## Tilaustiedot

Tuote	LVI -numero	Sähkönumero	Koodi
Danfoss Ally™ Gateway	4320018	2605054	014G2400

## Helppo asennus



1. Lataa sovellus
2. Yhdistä kaapelit
3. Yhdistä verkkoon
4. Viimeistele järjestelmän asetukset



## Tekniset tiedot

Danfoss Ally™ Gateway	
Laitetoiminto	Smart Home Gateway
Suosittelava käyttökohde	Asuinkiinteistö, sisätilat (likaantumisaste 2)
Sovellus	Patterit, vesikiertoinen lattialämmitys
LED -indikaattorit (vihreä)	Virta/Status, Verkkoyhteys
Painike	Paina resetointipainiketta 5 sek. ajan suorittaaksesi tehdasasetusten palautuksen
Virtalähde	5 VDC
Sovitin	110 V ~ 240 VAC, 5V 1A DC
Virrankulutus / Valmiustilan virrankulutus	< 5 W / < 2 W
Langallinen kommunikointi	10/100M Ethernet Port (RJ45, LAN)
Langaton kommunikointi	Zigbee / IEEE 802.15.4
Lähetystaajuus / Teho	2.4 GHz / < 20 dBm (79 mW)
Wide Open lähetysetäisyys	300 m esteettömälle näkölinjalle
Laiteohjelmiston päivitys	Tuki päivitykselle verkon yli
Käyttölämpötila	-10 °C - 55 °C
Varastointilämpötila	-20 °C - 60 °C
Koko	95 mm x 95 mm x 23 mm
IP -luokka	20
Integraatiot	Amazon Alexa, Google Assistant, Partner API
Hyväksynät, merkinnät jne.	

## Mitat



## Oy Danfoss Ab

Danfoss Lämpö | danfoss.fi | +358 (0)75 3251 100 | asiakaspalvelu.fi@danfoss.com