

数据表

# 远程控制

## T70 2 HALL 发射器

T70 2 HALL 可进行高度定制，功能和附件丰富多样。从可拆卸式 EEPROM SIM 模块，再到串联系统解决方案，T70 2 HALL 为起重应用带来高品质和可靠性。

### 特征

- 高灵敏度比例按钮
- 具有全双工通信功能的多频段无线电
- 外部可拆卸式 EEPROM SIM 模块
- 抗干扰频率管理

### 优势

- 定制程度高
- 维护方便快捷
- 耐冲击度高
- 改进了人体工程学设计
- 液晶显示器

### 应用

- 工业起重、建筑业、矿业



可在以下网址找到全面的技术资料：

[www.danfoss.com](http://www.danfoss.com)



## 技术数据

规格	值
急停功能	Cat. 3-PLd
防护等级	IP65/NEMA4
防结露系统	无
频段	多频 (400-930 MHz)
主要构件	按钮 (共 10 个)
辅助机构	拨动开关和旋转开关
可拆卸式 EEPROM	外部
电池型号	BT06K
电池使用时间	10 小时
工作温度	-20° 至 70° C (-4° 至 158° F)
重量 (带电池)	550 克
安全带	手带/肩带
显示器	2x12 字符液晶显示器
电缆连接	无
范围限制器	可选
可匹配的接收器	R13, R70, MPCAN, MP08, MP20