

数据表

# 远程控制 IK2 发射器

IK2 可进行高度定制，功能和附件丰富多样。这些远程控制还支持操作员采用符合人体工程学的设计，实现安全高效的操作。

## 特征

- 多达 2 个十字手柄或 4 个线性手柄
- 具有全双工通信功能的多频段无线电
- 定制程度高
- 128x64 图形液晶显示器
- 外部可拆卸式 EEPROM SIM 模块

## 优势

- 维护方便快捷
- 耐冲击度高
- 创新人体工程学设计
- 防滑手柄
- 抗干扰频率管理

## 应用

- 工业起重和自动化
- 建筑与矿用车辆
- 起重机
- 工业用车
- 农业与林业
- 海工



可在以下网址找到全面的技术资料：

[www.danfoss.com](http://www.danfoss.com)



描述	值
急停功能	Cat. 3-PLd
防护等级	IP65/NEMA4
防结露系统	Goretex 膜
频段	多频 (400 – 930 MHz)
主要构件 (最大数目)	十字手柄 (2) 或线性手柄 (4)
辅助机构	按钮、拨动开关和旋转开关
可拆卸式 EEPROM	外部
电池型号	BT11K
电池使用时间	16 小时
工作温度范围	-20° 至 70° C (-4 °F 至 158° F)
重量 (带电池)	950 克
安全带	腰带/肩带
显示器	128x64 图形液晶显示器
线缆接头	有 (M12 接头)
范围限制器	有
可匹配的接收器	R06, R13, R70, MPCAN, MP08, MP20