



DEVIreg™ Touch

DEVIreg™ Touch er en intuitiv programmerbar termostat med tidsstyring som brukes til styring av elektrisk gulvvarme. Termostaten er kun beregnet for fast installasjon og på grunn av den spesialdesignede 2-delte konstruksjonen passer den til et bredt utvalg av rammer og følere.

Konfigurasjon av DEVIreg™ Touch termostaten skjer raskt og intuitivt ved hjelp av den innebygde veiviseren.

Den har energispareprogram - inkludert en optimal start/slutt kontroll som gir ønsket temperatur til riktig tid og derved reduserer varmekostnadene.

Fordeler:


- Stor 2-tommers pekeskjerm
- Innebygd installasjonsveiledning
- Enkle og intuitive funksjoner
- Adaptiv PWM-funksjon
- Passer i de fleste rammesystemer
- Kompatibel med NTC-gulvfølere fra andre produsenter
- Valgfri kodeoppsett
- Enkel feilsøking på nettet

Standarder:

- EN/IEC 60730-1 (generell)
- EN/IEC 60730-2-9 (termostat)

Godkjenninger:




Type	Verdi
Driftsspenning	220 V-240 V ~ 50/60 Hz
Strømforbruk i standby	maks. 0,40 W
Relé:	
Resistiv last	16 A / 3680 W @ 230 V
Induktiv last	Cos Φ = 0,3 max. 1 A
Gulvføler	NTC 15 kOhm ved 25 °C, 3 m. (standard) NTC 6,8 kOhm ved 25 °C NTC 10 kOhm ved 25 °C NTC 12 kOhm ved 25 °C NTC 33 kOhm ved 25 °C NTC 47 kOhm ved 25 °C
Regulering	PWM – pulsbreddemodulasjon
Omgivelsestemperatur	0 °C til 30 °C
Frostsikring	5 °C til 9 °C (standard 5 °C)
Begrensning av gulvtemperatur	Maks. 20 °C til 35 °C (45 °C) Min. 10 °C til 35 °C (45 °C.)
Temperaturområde	5 °C til 35 °C (rom) 5 °C til 45 °C (gulv)
Lagringstemperatur	-20 °C til +65 °C
Ledningstverrsnitt maks.	1 x 4 mm ² eller 2 x 2,5 mm ²
Testtemperatur for kuletrykk	75 °C
Forurensningsgrad	2 (husholdningsbruk)
Regulatorstype	1 C
Programvareklasse	A
IP-klasse	21
Kapslingsgrad	Klasse II – 
Mål (H/B/D)	85 mm x 85 mm x 20-24 mm (dybde i vegg: 22 mm)
Vekt	115 g

DEVIreg™ Touch

Varenummer	Beskrivelse	Farge	GTIN nummer	Elnummer
140F1064	DEVIreg™ Touch med ramme og ledningsføler.	Hvit RAL 9010	5703466215135	54 026 66
140F1065	DEVIreg™ Touch uten ramme, med ledningsføler.	Hvit RAL 9010	5703466215142	54 026 67
140F1069	DEVIreg™ Touch med ramme og ledningsføler.	Sort RAL 9005	5703466225608	54 026 68
140F1071	DEVIreg™ Touch med ramme og ledningsføler.	Polarhvit RAL 9016	5703466225615	54 026 69

Koblingskjema:



Polarhvit, RAL 9010



Sort, RAL 9005



Hvit, RAL 9016