

Podatkovni list

Pristupnik Danfoss Ally™

Primjena



Pristupnik Danfoss Ally™ s mogućnosti programiranja, bežični sustav kontrole koji povezuje sve uređaje Danfoss Ally™ s internetom i inteligentno kontrolira grijanje putem besplatne aplikacije koja se može preuzeti u trgovinama Google Play i App Store.

Uključen je izvor napajanja i LAN kabel za internetsku vezu.

- Kontrolira dnevni raspored grijanja za svaku sobu, a isto omogućuje brza i jednostavna podešavanja.
- Funkcija predgrijanja koristi se za omogućavanje prave temperature kada to želite. Kada je funkcija predgrijanja „Uključena“, to znači da se povećava do sljedećeg zakazanog načina rada Kod kuće.
- Softver pristupnika Danfoss Ally™ automatski se ažurira s interneta.


Ne smije se prekoračiti broj svake vrste jedinice za određeni sustav:

Pristupnik Danfoss Ally™	1 jedinica
Radijatorski termostat Danfoss Ally™	32 jedinice
Glavni upravljački uređaj Danfoss Icon™	3 jedinice
Pojačivač signala Danfoss	>10 jedinica

Naručivanje

Proizvod	Priručnik za ugradnju – jezici	Kodni broj
Pristupnik Danfoss Ally™	EN, DE, DA, FR, IT, PL, CS, ET, LV, HR, IS, SK, SL, TR	014G2400



Jednostavna instalacija



Tehničke karakteristike

Pristupnik Danfoss Ally™	
Rad uređaja	Pristupnik Smart Home
Preporučeni način upotrebe	Za kućnu upotrebu (stupanj zagađenja 2)
Primjena	Radijatori, vodeno podno grijanje
LED indikatori (zeleni)	Napajanje/Status, mrežna veza
Tipka	Pritisnite tipku za ponovno pokretanje i držite je 5 sekundi kako biste izveli vraćanje na tvorničke postavke.
Izvor napajanja	5 V DC
Adapter	110 V ~ 240 VAC, 5V 1A DC
Potrošnja energije / Stanje čekanja	< 5 W / < 2 W
Žična komunikacija	10/100M priključak za Ethernet (RJ45, LAN)
Bežična komunikacija	Zigbee / IEEE 802.15.4
Frekvencija / snaga prijennosa	2,4 GHz / < 20 dBm (79 mW)
Raspon prijennosa unutar zgrada	do 30 m
Ažuriranje firmvera	Podrška za zračna ažuriranja
Radna temperatura	od -10 °C do +55 °C
Temperatura skladištenja	od -20 °C do +60 °C
Veličina	95 mm x 95 mm x 23 mm
IP razred	20
Integracije	Amazon Alexa, Google Assistant, Partner API
Odobrenje, oznake itd.	

Dimenzije



Danfoss d.o.o.

Heating Segment • danfoss.hr • +385 1 606 4070 • E-mail: danfoss.hr@danfoss.com

Danfoss ne preuzima odgovornost za eventualne greške u katalogu, prospektima i ostalim tiskanim materijalima. Danfoss pridržava pravo izmjena na svojim proizvodima bez prethodnog upozorenja. Ovo pravo odnosi se i na već naručene proizvode pod uvjetom da te izmjene ne mijenjaju već ugovorene specifikacije. Svi zaštitni znaci u ovom materijalu vlasništvo su (istim redoslijedom) odgovarajućih poduzeća Danfoss. Danfoss oznake su zaštitni žigovi poduzeća Danfoss A/S. Sva prava pridržana.