

Datu lapa

Danfoss Ally™ vārteja

Lietošana



Danfoss Ally™ vārteja ir programmējama, bezvadu vadības sistēma, kas savieno visas Danfoss Ally™ ierīces ar internetu un intelektiski vada apkuri, izmantojot bezmaksas lietotni, kas pieejama lejupielādei vietnē Google Play un App Store.

Strāvas padeves un LAN kabelis savienojumam ar internetu ir iekļauts komplektācijā.

- Vada ikdienas apkures grafiku katrai telpai, ļaujot ātri un vienkārši veikt regulēšanu.
- Iepriekšējas uzsildīšanas funkcija tiek lietota, lai nodrošinātu, lai telpā būtu pareizā temperatūra, kad vien to vēlaties. Kad iepriekšējas uzsildīšanas funkcija ir "ieslēgta", tā kāpina temperatūru līdz nākamajam iepļānotajam režīmam Mājās.
- Danfoss Ally™ vārtejas programmatūra tiek automātiski atjaunināta, izmantojot internetu.


Vienai sistēmai pievienoto katra tipa ierīču skaits nedrīkst pārsniegt:

Danfoss Ally™ vārteja	viena ierīce
Danfoss Ally™ radiatora termostats	32 ierīces
Danfoss Icon™ galvenā kontrolierīce	3 ierīces
Danfoss Zigbee signāla atkārtotājs	>10 ierīces

Pasūtīšana

Produkts	Uzstādīšanas rokasgrāmata — valodas	Koda nr.
Danfoss Ally™ vārteja	EN, DE, DA, FR, IT, PL, CS, ET, LV, HR, IS, SK, SL, TR	014G2400


Vienkārša uzstādīšana



Tehniskās specifikācijas

Danfoss Ally™ vārteja	
Ierīces funkcija	Viedās mājas vārteja
Ieteicamais lietojums	Dzīvojamās iekštelpas (2. piesārņojuma pakāpe)
Lietošana	Radiatori, ūdens grīdas apkure
LED indikatori (zaļi)	Strāvas padeve/statuss, tīkla savienojums
Poga	Nospiediet atiestatīšanas pogu uz 5 sekundēm, lai veiktu rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanu
Strāvas padeve	5 V līdzstrāva
Adapteris	110 V ~ 240 VAC, 5 V 1 A līdzstrāva
Strāvas patēriņš/gaidstāve	< 5 W/< 2 W
Saslēgta komunikācija	10/100M Ethernet ports (RJ45, LAN)
Bezvadu komunikācija	Zigbee/IEEE 802.15.4
Pārraides frekvence/jauda	2,4 GHz / < 20 dBm (79 mW)
Pārraides diapazons ēkās	līdz 30 m
Aparātprogrammatūras atjauninājums	Atbalsts atjaunināšanai bezvadu režīmā
Darbības temperatūra	No -10 °C līdz 55 °C
Glabāšanas temperatūra	No -20 °C līdz 60 °C
Izmēri	95 mm x 95 mm x 23 mm
IP klase	20
Integrācijas	Amazon Alexa, Google Assistant, Partner API
Apstiprinājums, apzīmējumi u.c.	

Izmēri



Danfoss SIA

Apkures segments • danfoss.lv • +371 67 339 166 • E-pasts: klientuserviss.lv@danfoss.com

Danfoss neuzņemas atbildību par iespējamām kļūdām katalogos brošūrās un citos drukātos materiālos. Danfoss patur tiesības izmainīt savu produkciju bez brīdinājuma. Tas attiecas arī uz jau pasūtīto produkciju ar piezīmi, ka šīs pārmaiņas var tikt izdarītas, neveicinot tām sekojošas izmaiņas, kam vajadzētu tikt uzrādītām specifikācijās, par kurām ir iepriekšēja vienošanās. Danfoss un visi Danfoss logotipi ir Danfoss A/S preču zīmes. Visas tiesības rezervētas.